


НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КАЛИБР 050

ТРАНСВИТ®
Великий Новгород

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ LED







- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP21**
- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP68**
- **ДЛИНА СТОЙКИ СВЕТИЛЬНИКА (L) В 4-Х ВАРИАНТАХ: 545, 250, 410, 650 ММ**

6,5 Вт	≈12-36 В	50 Гц	LED	4000 К	1300 Лк	IP 21/68	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный

0,63 кг/ вес изделия в упаковке	405x169x89 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	5,1 кг/ вес брутто	405x338x356 мм/ групповая упаковка

Тип групповой упаковки:

*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ