

Серия 294



Клемма для соединения по месту, без заземления и с заземлением существует на 2, 3, 4, 5, 6 и 7 контактов. Имеет варианты монтажа к поверхности саморезом и на монтажной ножке.

Новый модуль серии 294 от WAGO позволяет использовать для сетевых соединений одно- и многожильные провода сечением 0,5-2,5 мм².

Технические характеристики

Измеренное напряжение EN	500 V
Измеренное напряжение разряда	24 A
Сила тока EN	24 A
Поперечное сечение [AWG]	18 - 14 AWG
Поперечное сечение [mm ²]	0,5 - 2,5 mm ²
Поперечное сечение до [AWG]	18 - 14 AWG
Способ монтажа	одножильный
Способ монтажа	многожильный
Температурная стабильность	RTI 125 °C
Габаритные размеры (3-х полюсная клемма)	
Высота	17мм
Ширина	30мм
Глубина	27,3