

Технические данные

ИК-разрешение (пиксели)	120×90
Поле зрения (FOV)	50°×38°
Тепловая чувствительность (NETD)	≤60 мк при 25°C
Пространственное разрешение (IFOV)	7.3мрад
Частота кадров	≤25 Гц
Спектральный диапазон	8 ~ 14 мкм
Сосредоточьтесь	Свободный фокус
Фокусное расстояние объектива	2,28 мм
Диапазон измерения температуры	-20°C ~ 400°C
Точность	± 2 °C или ± 2% в зависимости от того, что больше
Излучательная способность	0,01 ~ 1,00 регулируется (по умолчанию 0,95)