Navigator

Ультратонкий встраиваемый светодиодный энергосберегающий светильник типа GX53. Создает яркий направленный и равномерный свет, что делает его идеальным решением любых задач по освещению.

Срок службы 40 000 часов

90 мм

Светодиодные встраиваемые светильники направленного света Navigator GX53 LED

Идеальная замена стандартных светильников GX53

Основные преимущества

- ✓ Эффективные и надежные светодиоды EPISTAR(Тайвань) Ra>80; 75 Лм/Вт
- ✓ Корпус из композитного материала с декоративным кольцом из металла или пластика
- ✓ Матовый рассеиватель
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0.5)
- ✓ Стандартные размер и крепление, установочная высота всего 36 мм
- ✓ Идеальное решение для подвесных и натяжных потолков, мебели и других конструкций
- ✓ Срок службы 40 000 часов
- ✓ Гарантия 3 года

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрихкод
NDL-R1-6W-840-WH-GX53-LED	6	Белый	176–264	4000	450	>0.5	90	110	36	4670004 71373 0
NDL-R1-6W-840-CH-GX53-LED	6	Хром	176–264	4000	450	>0.5	90	110	36	4670004 71370 9
NDL-R1-6W-840-GD-GX53-LED	6	Золото	176–264	4000	450	>0.5	90	110	36	4670004 71371 6

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.