Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE

Производитель	Makita
Крутящий момент мягкий, Нм	14
Крутящий момент жесткий, Нм	30
Макс. диаметр сверления (металл)	10
Макс. диаметр сверления (дерево)	21
Обороты	0-450/0-1700
Тип патрона	быстрозажимной
Количество скоростей работы	2
Наличие удара	Нет
Подсветка раб зоны	Да
Патрон (диапазон, мм)	0.8-10
Бесщеточный двигатель	Нет
Свойства аккумуляторов	
Напряжение аккумулятора, В	12
Линейка (тип) АКБ	Makita BL10xx (слайдер)
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Емкость аккумулятора, А*Ч	1.5
Вес и упаковка	
Вес	1.1 кг
Вес товара в упаковке	2.8 кг
Размер упаковки	10 × 36 × 28 см