


Промышленные управляемые Ethernet коммутаторы серии TSX-ML2-XXX



1. Подключение

- Используйте стандартный кабель Ethernet для подключения к коммутатору. Подключите коммутатор непосредственно к сетевому интерфейсу ПК.
- Консольный интерфейс (RS-232) может быть подключен к ПК или другому устройству с последовательным портом при помощи последовательного кабеля.



2. Консольный порт


Клеммы

Номер вывода	3	4	5
Назначение	GND	RXD	TXD

3. Программное обеспечение

Используйте любой доступный браузер или терминал, в зависимости от используемой операционной системы.

Вид подключенной последовательной консоли:



4. Настройка коммутатора

- Назначьте своему компьютеру статический IP-адрес в диапазоне **192.168.1.1 до 192.168.1.167**. Маска подсети **255.255.255.0**.
- **IP адрес устройства "по умолчанию": 192.168.1.168**
Подключитесь к коммутатору через Ethernet порт, используя любой доступный браузер и IP адрес "по умолчанию" (192.168.1.168).

Параметры "по умолчанию"	
User Name	admin
Password	admin
IP address	192.168.1.168
Mask	255.255.255.0
Baud Rate	115200
Parity bit/Data bit/Stop bit	None/8/1