

Модель	Сенсорный экран	Число каналов	Максимальный диапазон тока источника-измерителя	Максимальный диапазон напряжения источника-измерителя	Разрешение измерения (ток / напряжение)	Электропитание
2401	Нет	1	1 А	20 В	1 пА / 100 нВ	20 Вт
2400	Нет	1	1 А	200 В	1 пА / 100 нВ	20 Вт
2450	Да	1	1 А	200 В	10 фА / 10 нВ	20 Вт
2460	Да	1	7А	100 В	1 пА / 100 нВ	100 Вт
2410	Нет	1	1 А	1100 В	1 пА / 100 нВ	20 Вт
2420	Нет	1	3 А	60 В	10 пА / 100 нВ	60 Вт
2461	Да	1	10 А	100 В	1 пА / 100 нВ	1000 Вт
2440	Нет	1	5 А	40 В	10 пА / 100 нВ	50 Вт