

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (5000 К под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

	A	B	L
CD LED 13	110	280	158
CD LED 18	145	390	255

CD LED



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
CD LED 13 4000K	1100	13	80	0,9	1134000050	≥ 0,95
CD LED 18 4000K	1400	18	78	1,7	1134000010	≥ 0,95

