




























































**Модульные клеммы для печатных плат и клеммные колодки 1,5 мм², шаг контактов 3,81 мм
Серия 235**

PUSH WIRE®

<p>Шаг контактов 3,81 мм / 0,15 дюйма 0,5 – 1,5 мм² «sol.»¹ AWG 20 – 16 «sol.» 200 В/4кВ/3, 17,5 А 300 В, 10 А </p> <p> 9 – 10 мм / 0,37 дюйма</p> <p>2 Допуски</p>	<p>Шаг контактов 3,81 мм / 0,15 дюйма 0,5 – 1,5 мм² «sol.»¹ AWG 20 – 16 «sol.» 200 В/4кВ/3, 17,5 А 300 В, 10 А </p> <p> 9 – 10 мм / 0,37 дюйма</p> <p>2 Допуски</p>	<p>Шаг контактов 3,81 мм / 0,15 дюйма 0,5 – 1,5 мм² «sol.»¹ AWG 20 – 16 «sol.» 200 В/4кВ/3, 10 А 300 В, 10 А </p> <p> 9 – 10 мм / 0,37 дюйма</p> <p>2 Допуски</p>
--	--	--



Цвет	№ для заказа	Упак. единица	Цвет	№ для заказа	Упак. единица	Цвет	№ для заказа	Упак. единица
Модульные 1-пров. клеммы с нажимными кнопками 1, 2 вывода под пайку / полюс			1-проводные клеммные колодки с нажимными кнопками 1, 2 вывода под пайку / полюс, оранжевые			1-проводные клеммные колодки без нажимных кнопок, 2 вывода под пайку/полюс, оранжевые		
	235-101	800 (8x100)		235-102	520 (4x130)		235-102/330-000	520 (4x130)
	235-770	800 (8x100)		235-103	360 (4x90)		235-103/330-000	360 (4x90)
	235-771	800 (8x100)		235-104	280 (4x70)		235-104/330-000	280 (4x70)
	235-772	800 (8x100)		235-105	220 (4x55)		235-105/330-000	220 (4x55)
	235-774	800 (8x100)		235-106	180 (4x45)		235-106/330-000	180 (4x45)
	235-775	800 (8x100)		235-107	160 (4x40)		235-107/330-000	160 (4x40)
	235-776	800 (8x100)		235-108	140 (4x35)		235-108/330-000	140 (4x35)
	235-777	800 (8x100)		235-109	120 (4x30)		235-109/330-000	120 (4x30)
	235-778	800 (8x100)		235-110	120 (4x30)		235-110/330-000	120 (4x30)
				235-112	100 (4x25)		235-112/330-000	100 (4x25)
				235-116	60 (4x15)		235-116/330-000	60 (4x15)
				235-124	40 (4x10)		235-124/330-000	40 (4x10)
Модульные 1-пров. клеммы без нажимных кнопок, 2 вывода под пайку / полюс				235-136	20 (4x5)		235-136/330-000	20 (4x5)
	235-101/330-000	800 (8x100)		235-148	20 (4x5)		235-148/330-000	20 (4x5)
			Суффикс артикула для заказа цветных клемм					
			 желтые ... /000-002					
			 черные ... /000-004					
			 красные ... /000-005					
			 синие ... /000-006					
			 серые ... /000-007					
			 темно-серые ... /000-008					
			 светло-зеленые ... /000-017					
			 белые ... /000-050					
			Другая длина – по запросу			Другая длина – по запросу		
Принадлежности, Серия 235 (Маркировочные полоски, см. раздел 6)								
	Торцевая пластина , защелкивающаяся, толщ. 1 мм оранжевые 235-600	100	Торцевые пластины других цветов – см. стр. 134					
	Разделитель для удвоения шага контактов оранжевые 235-316	100		Рабочий инструмент , с частично изолированным лезвием, тип 1, лезвие (2,5 x 0,4) мм 210-719 1				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>1 Размеры тонких многожильных проводников: 0,75 мм² - 1,5 мм², 4 А</p> </div>								
Габаритные размеры								



2 Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com. Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.

