


BHS-10



Описание BHS-10

Код продукта	A	B	C
BHS-6	15.24	12.94	5.08
BHS-8	17.78	15.48	7.62
BHS-10	20.32	18.02	10.16
BHS-12	22.86	20.56	12.70
BHS-14	25.40	23.10	15.24
BHS-16	27.94	25.64	17.78
BHS-20	33.02	30.72	22.86
BHS-24	38.10	35.80	27.94
BHS-26	40.64	38.34	30.48
BHS-30	45.72	43.42	35.56
BHS-34	50.80	48.50	40.64
BHS-40	58.42	56.12	48.26
BHS-44	63.5	61.20	53.34
BHS-50	71.12	68.82	60.96
BHS-60	83.82	81.52	73.66
BHS-64	88.90	86.60	78.74

Материал

Контакты: фосф бронза

Зона контактов: золото

Зона пайки: олово

Изолятор: полистирол усиленный стекловолокном UL 94-V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 3А

Предельное напряжение: 1000 В AC в теч 1 мин

Сопротивление изолятора: не менее 5000 МОм

Сопротивление контакта: не более 0.02 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от - 25 до + 85 °C