

ВМС1



➔ Техническая информация

Напряжение, макс.	600 В
Материал контакта	посеребренная медь
Материал корпуса	UL94-V-0
Рабочая температура	от -40 до +125° С
ВМС1S	
Размеры	25 × 8 × 8 мм
Диаметр изоляции провода, макс.	4,4 мм
Сила удержания	0,712 кг
ВМС1М	
Размеры	48 × 17 × 17 мм
Диаметр изоляции провода, макс.	11 мм
Сила удержания	1,425 кг

→ артикул

Артикул	Контакт	Сеч. провода, мм ²	Макс. ток, А
BMC1S-YELLOW	BMC1AG	0,5-1,5	15
BMC1S-ORANGE	BMC1AG	0,5-1,5	15
BMC1S-RED	BMC1AG	0,5-1,5	15
BMC1S-GREY	BMC1AG, BMC2AG	0,5-1,5, 1,5-4	15, 30
BMC1S-BLUE	BMC2AG	1,5-4	30
BMC1S-GREEN	BMC2AG	1,5-4	30
BMC1S-BLACK	BMC2AG	1,5-4	30
BMC1S-BROWN	BMC2AG, BMC3ST	1,5-4, 2,5-6	30, 45
BMC1S-PURPLE	BMC3ST	2,5-6	45
BMC1S-PINK	BMC3ST	2,5-6	45
BMC1S-WHITE	BMC3ST	2,5-6	45
BMC1M-RED	BMC5AG	4-6	50
BMC1M-BLUE	BMC5AG, BMC8AG	4-6, 10	50, 60
BMC1M-WHITE	BMC8AG	10	60
BMC1M-GREEN	BMC8AG, BMC14AG	10, 16	60, 75
BMC1M-BLACK	BMC14AG	16	75