

## RDC2-0043 BOM

количество	позиция	наименование	код товара
11	C1, C2, C6 - C8, C10 - C15	0.1мкФ, 50В, 0603	226236018
2	C3, C5	2.2мкФ, 10В, 0603	964476454
1	C4	0.01 мкФ, 50В, 0603	990818187
2	C9, C16	4.7 мкФ, 10 В, тип А	6038
1	DA1	LP2985AIM5-3.3/NOPB	398602252
1	DD1	M95640-WMN6P	9020005380
1	DD2	STM32F042K6T6	9000240186
4	HL2, HL4 - HL6	TOS-F2101AMG-N-1-HF	9000473272
1	HL3	TO-2013BC-PG	9000414318
1	R1	<b>не устанавливать</b>	
12	R2 - R5, R7 - R13, R25	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
9	R6, R15 - R22	0.063Вт 0603 330 Ом, 5%	16489
1	R14	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
2	R23, R24	0.063Вт 0603 22 Ом, 5%	45498
1	SW1	<b>не устанавливать</b>	
4	SW2 - SW5	KLS7-TS3601-4.3-180 (TC-0120)	9000336835
1	VD1	USBLC6-2SC6	9000039051
1	VD2	MBR0520L	9000119271
4	VT1 - VT4	2N7002.215	2272434975
1		KLS1-233-0-0-1-T (Micro USB 5S-B)	9000144095
1		KLS2-300-5.00-03P-2S	9000329448
1		Печатная плата RDC2-0043	9000508597