



Model 型号	Voltage 电压		No load Speed 空载转速	No load Current 空载电流	Speed 转速	Current 电流	At load 负载	Stall Current 堵转电流	Stall Torque 堵转力矩
	Operating 使用范围	Rated Voltage 额定电压							
		V	r/min	A	r/min	A	g. cm	A	g. cm
RS-365SA-10500	12.0-30.0	24.0	6600	0.06	48	5140	0.21	0.75	215
RS-365SA-2885	6.0-9.0	7.2	12400	0.38	48	11000	1.4	9.41	410
RS-365SA-10200	12.0-24.0	18.0	7800	0.09	35	5500	0.23	0.61	125
RS-365SA-2080	9.0-18.0	12.0	10700	0.3	68	8300	1.1	3.9	310



						Micromotor		
						RS-365SA-Series		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1.5:1
审核								
工艺			批准			共	张	第
								张
						THINKFUL MOTOR		