

Тип разъёма :	М - вилка, тип R
Количество контактов :	40 с шагом 2,54 мм
Контактное сопротивление, не более :	20 мОм
Сопротивление изоляции, не менее :	1000 МОм
Диэлектрическая прочность :	500 (50 Гц, 1 мин.) В
Способ монтажа :	пайка в плату
Материал корпуса :	термопластик (UL 94 V-0)
Диапазон рабочих температур :	0...+85 °С
Высота :	10,66 мм
Ширина :	101,6 мм
Глубина :	2,54 (корпус) + 4,8 мм

