

Электрические данные

Ratings per IEC/EN 60664-1

Номинальное напряжение (III / 3)	400 V
Номинальное импульсное напряжение (III/3)	6 kV
Номинальный ток	25 A
Номинальный ток (2)	30 A
Legend (ratings)	(III / 3) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 3

Данные соединения

Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP [®]
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper Aluminum
Размеры одножильных проводников	0.2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Длина снятия изоляции	12 ... 13 мм / 0.47 ... 0.51 в
Общее число точек соединения	2
Общее число потенциалов	2
Количество уровней	1
Тип проводки	С фронтальным подключением
Больше	

Geometrical Data

Ширина	8 мм / 0.315 inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	33.5 мм / 1.319 inch
Длина	85 мм / 3.346 inch

Механические данные

Исполнение	угловой
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Маркировочный уровень	Центральная маркировка

Material Data

Цвет	серые
Изоляционный материал	Полиамид 66 (PA 66)
Пожарная нагрузка	0.293 MJ
Вес	17.285 g