

## **Технические характеристики:**

Длина 100 mm

Ширина 2.5 mm

Разборный нет

Температура, мин. -40 °C

Температура, макс. +85 °C

Предел прочности на разрыв 78 N

Цвет черный

Материал Полиамид (РА) UL94V-2

Температурный диапазон -40...+85 °C