

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГСИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гильзы соединительные изолированные, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди и предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 6 мм². Гильзы изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Диапазон температур от -10 до +75°C.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГСИ-Х

— Максимальное сечение провода, мм²,
— Гильза соединительная изолированная



| Наименование | Цвет манжеты | Сечение провода, мм ² | Размеры, мм | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|------|------|
| | | | d | L | B |
| ГСИ-1.5 | красный | 0.5...1.5 | 4.0 | 22.7 | 15.0 |
| ГСИ-2.5 | синий | 1.5...2.5 | 4.5 | 22.7 | 15.0 |
| ГСИ-6.0 | желтый | 4.0...6.0 | 6.8 | 26.7 | 15.0 |

Маркировка на гильзе отсутствует.

Гильзы поставляются упаковками по 100 штук.