

ПМА-6000 160А пускатели эм

Технические характеристики

Наименование	Напряжение катушки управления Uс, В	In, А	Uе, В	Тип реле	Степень защиты	Доп. контакты	Габаритные размеры, установочные размеры, мм	Способ монтажа	Артикул	
ПМА-5100 УХЛ4 В	220	100	380	без реле	IP00	2з+2р	164х112х139 100х100	винтовой	ЕТ010908	
	380								ЕТ010909	
ПМА-5102 УХЛ4 В	220		660	без реле	IP00	2з+2р	164х112х139 100х100	винтовой	ЕТ010910	
	380								ЕТ010911	
ПМА-5110 УЗ В	220		380	без реле	IP40	2з+2р	248х468х200 150х370	винтовой	ЕТ010929	
	380								ЕТ010930	
ПМА-5112 УЗ В	220		660	без реле	IP40	2з+2р	248х468х200 150х370	винтовой	ЕТ010931	
	380								ЕТ010932	
ПМА-5120 У2 В	220		380	без реле	IP54	2з+2р	248х504х210 150х488	винтовой	ЕТ010925	
	380								ЕТ010926	
ПМА-5122 У2 В	220		660	без реле	IP54	2з+2р	248х504х210 150х488	винтовой	ЕТ010916	
	380								ЕТ009530	

ПМА-5 130 У3 В	220		380	без реле	IP40 с кноп ками «ПУСК » «СТО П»	2з+2р	248х468х205 150х370	винто вой	ЕТ010937	
	380								ЕТ010938	
ПМА-5 132 У3 В	220		660	без реле	IP40 с кноп ками «ПУСК » «СТО П»	2з+2р	248х468х205 150х370	винто вой	ЕТ010939	
	380								ЕТ010940	
ПМА-5 140 У2 В	220		380	без реле	IP54 с кноп ками «ПУСК » «СТО П»	2з+2р	248х504х215 150х488	винто вой	ЕТ010933	
	380								ЕТ010934	
ПМА-5 142 У2 В	220		660	без реле	IP54 с кноп ками «ПУСК » «СТО П»	2з+2р	248х504х215 150х488	винто вой	ЕТ010935	
	380								ЕТ010936	
Наименование	Напряжение катушки управления Uc, В	In, А	Ue, В	Тип реле	Степень защиты	Доп. контакты	Габаритные размеры, установочные размеры, мм	Способ монтажа	Артикул	
ПМА-5 200 УХЛ4	220	100	380	РТТ-32 5 85-1 15А	IP00	2з+2р	210х143х139 100х100	винто вой	ЕТ010913	

В	380							ЕТ010914	
ПМА-5 202 УХЛ4 В	220	660	РТТ-32 5 85-1 15А	IP00	2з+2р	210х143х139	винто вой	ЕТ009636	
	380					100х100		ЕТ010912	
ПМА-5 210 УЗ В	220	380	РТТ-32 5 85-1 15А	IP40	2з+2р	248х468х205	винто вой	ЕТ010941	
	380			с кноп кой «СБРО С»		150х370		ЕТ010942	
ПМА-5 212 УЗ В	220	660	РТТ-32 5 85-1 15А	IP40	2з+2р	248х468х205	винто вой	ЕТ010943	
	380			с кноп кой «СБРО С»		150х370		ЕТ010944	
ПМА-5 220 У2 В	220	380	РТТ-32 5 85-1 15А	IP54	2з+2р	248х504х215	винто вой	ЕТ010927	
	380			с кноп кой «СБРО С»		150х488		ЕТ010928	
ПМА-5 222 У2 В	220	660	РТТ-32 5 85-1 15А	IP54	2з+2р	248х504х215	винто вой	ЕТ009637	
	380			с кноп кой «СБРО С»		150х488		ЕТ010915	
ПМА-5 230 УЗ В	220	380	РТТ-32 5 85-1 15А	IP40	2з+2р	248х468х205	винто вой	ЕТ010945	
				с кноп ками « ПУСК» «СТОП » «СБР		150х370			

	380
ПМА-5 232 УЗ В	220
	380
ПМА-5 240 У2 В	220
	380
ПМА-5 242 У2 В	220
	380
ПМА-5 500 УХЛ4 В	220
	380
ПМА-5 502 УХЛ4 В	220
	380
ПМА-5 600 УХЛ4 В	220
	380
ПМА-5	220

		ОС»				ЕТ010946	
660	РТТ-32 5 85-1 15А	IP40 с кнопками «ПУСК» «СТОП» «СБР ОС»	2з+2р	248х468х205 150х370	винтовой	ЕТ010947	
						ЕТ010948	
380	РТТ-32 5 85-1 15А	IP54 с кнопками «ПУСК» «СТОП» «СБР ОС»	2з+2р	248х504х215 150х488	винтовой	ЕТ010949	
						ЕТ010950	
660	РТТ-32 5 85-1 15А	IP54 с кнопками «ПУСК» «СТОП» «СБР ОС»	2з+2р	248х504х215 150х488	винтовой	ЕТ010951	
						ЕТ010952	
380	без реле	IP00	4з+4р	151х293х146 278х100	винтовой	ЕТ010917	
						ЕТ010918	
660	без реле	IP00	4з+4р	151х293х146 278х100	винтовой	ЕТ010919	
						ЕТ010920	
380	РТТ-32 5 85-1 15А	IP00	4з+4р	192х293х146 278х100	винтовой	ЕТ010921	
						ЕТ010922	
660	РТТ-32	IP00	4з+4р	192х293х146	винтовой	ЕТ010923	

602 УХЛ4 В	380			5 85-1 15А			278x100	вой	ЕТ010924	
ПМА-6 100 УХЛ4 В	220	160	380	без реле	IP00	2з+2р	136x1 85x16 6 123x1 25	винтовой	ЕТ255376	
	380								ЕТ255377	
ПМА-6 102 УХЛ4 В	220		660	без реле	IP00	2з+2р	136x1 85x16 6 123x1 25	винтовой	ЕТ255378	
	380								ЕТ255379	
ПМА-6 110 У3 В	220		380	без реле	IP40	2з+2р	440x3 22x21 5 222x3 35	винтовой	ЕТ010955	
	380								ЕТ010956	
ПМА-6 112 У3 В	220		660	без реле	IP40	2з+2р	440x3 22x21 5 222x3 35	винтовой	ЕТ010954	
	380								ЕТ009635	
ПМА-6 120 У2 В	220		380	без реле	IP54	2з+2р	470x3 22x23 0 222x4 57	винтовой	ЕТ255367	
	380								ЕТ255369	
ПМА-6 122 У2 В	220		660	без реле	IP54	2з+2р	470x3 22x23 0 222x4 57	винтовой	ЕТ010957	
	380								ЕТ009634	
ПМА-6	220		380	без	IP40	2з+2р	440x3	винтовой	ЕТ255380	

130 УЗ В	380		реле	с кноп ками		22x22 0		ЕТ255381
				«ПУСК » «СТО П»		222x3 35		
ПМА-6 132 УЗ В	220	660	без реле	IP40	2з+2р	440x3 22x22 0	винтовой	ЕТ255382
	380			с кноп ками		222x3 35		ЕТ255383
				«ПУСК » «СТО П»				
ПМА-6 140 У2 В	220	380	без реле	IP54	2з+2р	470x3 22x23 5	винтовой	ЕТ255384
	380			с кноп ками		222x4 57		ЕТ255385
				«ПУСК » «СТО П»				
ПМА-6 142 У2 В	220	660	без реле	IP54	2з+2р	470x3 22x23 5	винтовой	ЕТ255386
	380			с кноп ками		222x4 57		ЕТ255387
				«ПУСК » «СТО П»				
ПМА-6 200 УХЛ4 В	220	380	РТТ-32 6 136- 160А	IP00	2з+2р	150x2 30x16 6	винтовой	ЕТ255371
	380					123x1 25		ЕТ255372
ПМА-6 202 УХЛ4 В	220	660	РТТ-32 6 136- 160А	IP00	2з+2р	150x2 30x16 6	винтовой	ЕТ255370
	380					123x1 25		ЕТ009638

ПМА-6 210 УЗ В	220		380	РТТ-32 6 136- 160А	IP40 с кноп кой «СБРО С»	2з+2р	555х3 22х22 0 222х4 57	винтовой			ЕТ010960
	380										ЕТ010961
ПМА-6 212 УЗ В	220	160	660	РТТ-32 6 136- 160А	IP40 с кноп кой «СБРО С»	2з+2р	555х3 22х22 0 222х4 57	винтовой			ЕТ010 962
	380										ЕТ010 963
ПМА-6 220 У2 В	220		380	РТТ-32 6 136- 160А	IP54 с кноп кой «СБРО С»	2з+2р	591х3 22х23 5 222х5 71	винтовой			ЕТ255 374
	380										ЕТ255 375
ПМА-6 222 У2 В	220		660	РТТ-32 6 136- 160А	IP54 с кноп кой «СБРО С»	2з+2р	591х3 22х23 5 222х5 71	винтовой			ЕТ009 639
	380										ЕТ255 373
ПМА-6 230 УЗ В	220		380	РТТ-32 6 136- 160А	IP40 с кноп ками « ПУСК» «СТОП » «СБР ОС»	2з+2р	555х3 22х22 0 222х4 57	винтовой			ЕТ010 964
	380										ЕТ010 965
ПМА-6 232 УЗ В	220		660	РТТ-32 6 136- 160А	IP40 с кноп ками « ПУСК» «СТОП » «СБР	2з+2р	555х3 22х22 0 222х4 57	винтовой			ЕТ010 966

	380
ПМА-6 240 У2 В	220
	380
ПМА-6 242 У2 В	220
	380
ПМА-6 500 УХЛ4 В	220
	380
ПМА-6 502 УХЛ4 В	220
	380
ПМА-6 600 УХЛ4 В	220
	380
ПМА-6 602 УХЛ4 В	220

		ОС»				ЕТ010 967
380	РТТ-32 6 136- 160А	IP54 с кноп ками « ПУСК» «СТОП » «СБР ОС»	2з+2р	591х3 22х23 5 222х5 71	винтовой	ЕТ010 968
						ЕТ010 969
660	РТТ-32 6 136- 160А	IP54 с кноп ками « ПУСК» «СТОП » «СБР ОС»	2з+2р	591х3 22х23 5 222х5 71	винтовой	ЕТ010 970
						ЕТ010 971
380	без реле	IP00	4з+4р	182х3 40х17 6 125х3 22	винтовой	ЕТ010 972
						ЕТ010 973
660	без реле	IP00	4з+4р	182х3 40х17 6 125х3 22	винтовой	ЕТ010 974
						ЕТ010 975
380	РТТ-32 6 136- 160А	IP00	4з+4р	217х3 40х17 6 125х3 22	винтовой	ЕТ010 976
						ЕТ010 977
660	РТТ-32 6 136- 160А	IP00	4з+4р	217х3 40х17 6	винтовой	ЕТ010 978

	380					125x3 22		ET010 979	
--	-----	--	--	--	--	-------------	--	--------------	--