

Посты кнопочные ПКЕ

Технические характеристики

Наименование	Элемент управления		Степень защиты	Способ монтажа	Габаритные размеры, мм	Артикул
	Количество	Тип толкателя				
ПКЕ 112-1 УЗ	1	грибовидный (красный)	IP40	установка в нишу	74x74x54	ET519050
		цилиндрический (красный)				ET519048
		грибовидный (черный)				ET519051
		цилиндрический (черный)				ET519049
ПКЕ 112-2 УЗ	2	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка в нишу	76x120x54	ET519052
		цилиндрический (черный)				ET519053
		грибовидный (красный)				
ПКЕ 112-3 УЗ	3	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка в нишу	76x170x54	ET519054
		цилиндрический (черный)				ET519055
		грибовидный (красный)				
ПКЕ 612 УЗ	2	цилиндрический, сдвоенный (черный и красный)	IP40	установка в нишу	74x74x54	ET523349
ПКЕ 212-1 УЗ	1	грибовидный (красный)	IP40	установка на монтажную поверхность	74x74x62	ET519064
		цилиндрический (красный)				ET519065
		грибовидный (черный)				ET519066
		цилиндрический (черный)				ET519067
ПКЕ 212-2 УЗ	2	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка на монтажную поверхность	76x140x62	ET519068
		цилиндрический (черный)				ET519069
		грибовидный (красный)				
ПКЕ 212-3 УЗ	3	цилиндрический (черный и красный)	IP40	установка на монтажную поверхность	76x190x62	ET519070
		цилиндрический (черный)				ET519071
		грибовидный (красный)				

ПКЕ 712 УЗ	2	цилиндрический, сдвоенный (черный и красный)			74x74x62	ET523351
ПКЕ 122-1 У2	1	грибовидный (красный)	IP54	установка в нишу	74x74x54	ET519056
		цилиндрический (красный)				ET519057
		грибовидный (черный)				ET519058
		цилиндрический (черный)				ET519059
ПКЕ 122-2 У2	2	цилиндрический (черный и красный)			76x120x54	ET519060
		цилиндрический (черный)				ET519061
		грибовидный (красный)				
ПКЕ 122-3 У2	3	цилиндрический (черный и красный)			76x170x54	ET519062
		цилиндрический (черный)				ET519063
		грибовидный (красный)				
ПКЕ 622 У2	2	цилиндрический, сдвоенный (черный и красный)			74x74x54	ET523350
Наименование	Элемент управления		Степень защиты	Способ монтажа	Габаритные размеры, мм	Артикул
	Количество	Тип толкателя				
ПКЕ 222-1 У2	1	грибовидный (красный)		установка на монтажную поверхность	74x74x62	ET519072
		цилиндрический (красный)				ET519073
		грибовидный (черный)				ET519074
		цилиндрический (черный)				ET519075
ПКЕ 222-2 У2	2	цилиндрический (черный и красный)			76x140x62	ET519076
		цилиндрический (черный)				ET519077
		грибовидный (красный)				
ПКЕ 222-3 У2	3	цилиндрический (черный и красный)			76x190x62	ET519078
		цилиндрический (черный)				ET519079
		грибовидный (красный)				
ПКЕ 722 У2	2	цилиндрический, сдвоенный (черный и красный)			74x74x62	ET523352