


Техническое описание:



Материал

Корпус: сталь, покрытая оловом поверх никеля

Контакты вилки: латунь, золото поверх никеля

Контакты розетки: фосф. бронза, золото поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Рабочий ток: 5 А (на контакт)

Рабочее напряжение: 250 В АС

Предельное напряжение: 1000 В АС в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C