


## Схема изделия



## Описание изделия

### Материал

**Проводник:** луженая медь сечение  $7 \times 0.12$  мм

**Изоляция:** поливинилхлорид

**Шаг проводников:** 1.27 мм

**Цвет:** серый

**Стандартная упаковка:** 30.4 м

### Электрические характеристики

**Емкость:** 40 пФ/м

**Импеданс:** 115 оМ

**Задержка сигнала:** 4.6 нс/м

**Сопротивление изоляции:** не менее 1 ГОм/м

**Рабочее напряжение:** 300 В

### Эксплуатационные характеристики

**Температура:**  $-20^{\circ}\text{C} + 105^{\circ}\text{C}$