

1-565-6 Разъемы малогабаритные GX16 – коннекторы ручного соединения цилиндрические, внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой до 15 А и 200 В. Посадочные диаметры: 12, 16, 18, 25 мм. Количество контактов GX16: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 pin. Корпус соединителей изготавливается из цинка и никеля, а внутренний изолятор из бакелита. Тип корпуса GX16 – блочный или кабельный. Разъемы являются пылезащищенными и соответствуют степени защиты IP55, что гарантирует работу в пыльной среде и допускает попадания брызг воды. Соединители GX16 известны как авиационные. Также могут применяться в радио и телекоммуникации для подключения аппаратуры.