

**Q-73**

## Переключатель кнопочный PBS-422BD12V

### Характеристики

Тип: переключатель кнопочный, без фиксации  
Количество положений: 2  
Максимально допустимый ток при 12V DC: 6A  
Сопrotивление контакта, максимум: 50мОм  
Изолированное сопротивление: 1000Ом  
Диэлектрическая прочность: 1 минута при 1500V AC  
Рабочая температура: -25°C ~ +85°C  
Циклов коммутации (электрических): 10 000  
Вес: 10 г






Схема работы переключателя



**Внимание:** описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.