

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод + звуковая сигнализация
Тип коннектора	RJ-45, RJ-11
Тип тестируемых кабелей	Витая пара (UTP,FTP,STP)
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
Функции	Поиск места подключения кабеля на коммутаторе (Port flash) Линейный кабельный тестер Поис кабеля в пучке Отпределение типа POE Поиск скрытой проводки
Дисплей	128x64 LCD
Источник питания	Li-Ion аккумулятор 3.7В 1400мАч (передатчик + приемник)
Максимальная длина измеряемой линии	2 - 500м ± 1.6м

Массогабаритные характеристики

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм	125x70x32 (передатчик) 198x50x28 (приемник)
Вес, кг	0,450

Условия эксплуатации

Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -10 до 60
Температура эксплуатации, °С	от 0 до 50