





**Коннекторы Navigator серии NLSC-I01/L01** предназначены для электрического и механического соединения двух светодиодных лент или для соединения провода и светодиодной ленты со степенью защиты IP65/IP20.



- Рабочее напряжение до 36 В
- Удобство монтажа
- Надежное соединение

## NLSC-I01

- Макс. сила тока 5 А



Код продукта	Соединение	Тип ленты	Степень защиты коннектора	Кол-во контактов	Расстояние между контактами, мм	Доп. сечение провода, мм <sup>2</sup>	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLSC-I01-8mm-PC-W-IP65	лента+провод	IP65, 8 мм	IP44	2	3,6	0,35–0,75	5/1000	4650230 93166 5
NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP65	лента+лента	IP65, 8 мм	IP44	2	3,6	–	5/1000	4650230 93167 2
NLSC-I01-8mm-PC-W-IP20	лента+провод	IP20, 8 мм	IP20	2	3,6	0,35–0,75	5/1000	4650230 93168 9
NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP20	лента+лента	IP20, 8 мм	IP20	2	3,6	–	5/1000	4650230 93169 6
NLSC-I01-10mm-PC-W-IP65	лента+провод	IP65, 10 мм	IP44	2	5	0,35–0,75	5/1000	4650230 93170 2
NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP65	лента+лента	IP65, 10 мм	IP44	2	5	–	5/1000	4650230 93171 9
NLSC-I01-10mm-PC-W-IP20	лента+провод	IP20, 10 мм	IP20	2	5	0,35–0,75	5/1000	4650230 93172 6
NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP20	лента+лента	IP20 10 мм	IP20	2	5	–	5/1000	4650230 93173 3
NLSC-I01-10mm-PCHP-W-IP65*	лента+провод	IP65, 10 мм	IP44	2	7,2	0,35–0,75	5/1000	4650230 93176 4
NLSC-I01-10mm-PCHP-PCHP-IP65*	лента+лента	IP65, 10 мм	IP44	2	7,2	–	5/1000	4650230 93177 1
NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP65	лента+провод	RGB, IP65, 10 мм	IP44	4	2,4	0,35–0,75	5/1000	4650230 93178 8
NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP65	лента+лента	RGB, IP65, 10 мм	IP44	4	2,4	–	5/1000	4650230 93179 5
NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP20	лента+провод	RGB, IP20, 10 мм	IP20	4	2,4	0,35–0,75	5/1000	4650230 93180 1
NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP20	лента+лента	RGB, IP20, 10 мм	IP20	4	2,4	–	5/1000	4650230 93181 8
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP65	лента+провод	RGBW, IP65, 10 мм	IP44	5	2,4	0,35–0,75	5/1000	4650230 93276 1
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP65	лента+лента	RGBW, IP65, 10 мм	IP44	5	2,4	–	5/1000	4650230 93277 8
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP20	лента+провод	RGBW, IP20, 10 мм	IP20	5	2,4	0,35–0,75	5/1000	4650230 93278 5
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP20	лента+лента	RGBW, IP20, 10 мм	IP20	5	2,4	–	5/1000	4650230 93279 2

## NLSC-L01



Код продукта	Соединение	Тип ленты	Степень защиты коннектора	Кол-во контактов	Расстояние между контактами, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLSC-L01-10mm-PC-PC-IP20*	лента+лента	IP20, 10 мм	IP20	2	7,2	5/1000	4650230 93183 2
NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP20	лента+лента	RGB, IP20, 10 мм	IP20	4	2,4	5/1000	4650230 93184 9
NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP65	лента+лента	RGB, IP65, 10 мм	IP44	4	2,4	5/1000	4650230 93185 6

\*Для лент с высокой плотностью светодиодов.