

Диммируемая светодиодная лампа предназначена для создания мягкого, приглушенного освещения. Диммирование позволяет менять уровень освещенности в помещении, что делает управление светом намного функциональнее.

Диммируемая светодиодная лампа Navigator **NLL-A55-DIMM**

Основные преимущества

- ✓ Эффективные и надежные светодиоды EPISTAR (Тайвань) Ra>82; 80 Лм/Вт;
- ✓ Специальная конструкция лампы, обеспечивающая равномерное распределение света в широком угле 270°;
- ✓ Широкий диапазон диммирования от 5 до 100%
- ✓ Совместимость с любыми стандартными диммерами
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0.7);
- ✓ Отсутствие пульсаций светового потока;
- ✓ Срок службы 40 000 часов;
- ✓ Гарантия 2 года.



Код продукта	Мощность, Вт	Тип цоколя	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Диаметр, мм	Высота, мм	Штрихкод
NLL-A55-8-230-2.7K-E27-DIMM	8	E27	170-260	2700	560	>0.7	55	105	4607136 94375 9
NLL-C37-5-230-2.7K-E14-DIMM	5	E14	170-260	2700	350	>0.7	37	104	4607136 94376 6
NLL-G45-5-230-2.7K-E27-DIMM	5	E27	170-260	2700	350	>0.7	45	85	4607136 94377 3

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.