


КД280А-Е



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма
Номинальный ток, А	3.0
Повторяющееся импульсное или обратное напряжение, В	50-1000
Допустимая частота рабочего напряжения, кГц	до 1.0
Рабочая температура корпуса	+125°C/-60°C
Постоянное прямое напряжение (при $I_{пр.} = 3.0A$), В	
при $T_{ос} = 25^{\circ}C$	≤ 1.2
при $T_{ос} = -60^{\circ}C$	≤ 1.4
Постоянный обратный ток при постоянном или повторяющемся импульсном обратном напряжении, мкА	
при $T_{ос} = 25^{\circ}C$	≤ 10
при $T_{ос} = +125^{\circ}C$	≤ 500