

### Смарт-зонд термогигрометр Testo 605i 2 Gen

#### Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-20 ... +60 °C
Погрешность	±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±0,5 °C (0 ... +60 °C)
Разрешение	0,1 °C

#### Измерение влажности (емкостный сенсор)

Диапазон измерений	0 ... 100 % OB
Погрешность	±3,0 % OB (10 ... 35 % OB) (at +25°C) ±2,0 % OB (35 ... 65 % OB) (at +25°C) ±3,0 % OB (65 ... 90 % OB) (at +25°C) ±5 % OB (< 10 или > 90 % OB)
Разрешение	0,1 % OB

#### Общие технические данные

Вес	86,4 г
Размеры	243 x 30 x 24 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик
Системные требования	requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0
Цвет	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч
Длина трубки зонда	100 мм
Передача данных	Bluetooth®
Радиодиапазон	100
Температура хранения	-20 ... +60 °C