



ПАСПОРТ

на скобы кабельные

стальные




Содержание

| | |
|--|---|
| Скобы однолапковые из оцинкованной стали СМО..... | 3 |
| Скобы двухлапковые из оцинкованной стали СМД..... | 4 |
| Правила транспортирования, гарантийного хранения и эксплуатации | 5 |

Скобы однолапковые

из оцинкованной стали




| Наименование | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | d, мм | S, мм | Ø обхвата, мм |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| СМО 8-9 | 9.2 | 23.0 | 10 | 7.5 | 4.0 | 0.8 | 8-9 |
| СМО 10-11 | 11.2 | 25.0 | 10 | 9.5 | 4.0 | 0.8 | 10-11 |
| СМО 12-13 | 13.2 | 28.0 | 10 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 12-13 |
| СМО 14-15 | 15.2 | 30.5 | 10 | 13.5 | 5.0 | 1.0 | 14-15 |
| СМО 16-17 | 17.2 | 32.5 | 10 | 15.5 | 5.0 | 1.0 | 16-17 |
| СМО 19-20 | 20.2 | 35.5 | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20 |
| СМО 21-22 | 22.2 | 37.5 | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22 |
| СМО 25-26 | 26.2 | 44.5 | 12 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 25-26 |
| СМО 31-32 | 32.5 | 51.5 | 14 | 30.0 | 6.0 | 1.2 | 31-32 |
| СМО 38-40 | 40.5 | 59.5 | 14 | 37.0 | 6.0 | 1.2 | 38-40 |
| СМО 48-50 | 50.5 | 76.0 | 16 | 47.0 | 6.0 | 1.8 | 48-50 |
| СМО 60-63 | 63.5 | 89.0 | 16 | 59.0 | 6.0 | 1.8 | 60-63 |



упаковка
100 штук

Скобы двухлапковые

из оцинкованной стали



| Наименование | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | d, мм | S, мм | Ø обхвата, мм |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| СМД 8-9 | 9.2 | 35.0 | 10 | 7.5 | 4.0 | 0.8 | 8-9 |
| СМД 10-11 | 11.2 | 37.0 | 10 | 9.5 | 4.0 | 0.8 | 10-11 |
| СМД 12-13 | 13.2 | 40.5 | 10 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 12-13 |
| СМД 14-15 | 15.2 | 42.5 | 10 | 13.5 | 5.0 | 0.8 | 14-15 |
| СМД 16-17 | 17.2 | 44.5 | 10 | 15.5 | 5.0 | 0.8 | 16-17 |
| СМД 19-20 | 20.2 | 49.0 | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20 |
| СМД 21-22 | 22.2 | 51.0 | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22 |
| СМД 25-26 | 26.2 | 61.0 | 12 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 25-26 |
| СМД 31-32 | 32.5 | 67.0 | 12 | 30.0 | 6.0 | 1.0 | 31-32 |
| СМД 38-40 | 40.5 | 76.0 | 14 | 37.0 | 6.0 | 1.2 | 38-40 |
| СМД 48-50 | 50.5 | 87.0 | 14 | 47.0 | 6.0 | 1.2 | 48-50 |
| СМД 60-63 | 63.5 | 100.0 | 14 | 59.0 | 6.0 | 1.2 | 60-63 |

двухлапковые



упаковка
100 штук

Правила

Правила транспортирования, гарантийного хранения и эксплуатации

1. Металлические кабельные скобы в упакованном виде можно транспортировать автомобильным транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, авиационным транспортом в негерметизированных отсеках, речным или морским транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.
2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортировании скобы должны быть защищены от механических повреждений.
3. Условия транспортирования и хранения металлических кабельных скоб в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.
4. Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объёма партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.
5. Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте