

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





A

B

C

D

E



A

B

C

D

E

Lautsprecher-Umschaltbox

- für das Ein- und Umschalten von 4 Lautsprecherpaaren
- Lautsprecher können einzeln oder gemeinsam betrieben werden
- leichtes Anschließen durch farbige Markierungen
- Schaltleistung: max. 200 W zum Verstärker, 100 W bei 2 Lautsprechern oder 50 W bei 4 Lautsprechern

Eingänge: 2x 2 Federklemmanschlüsse (R/L)
 Ausgänge: 4x 4 Federklemmanschlüsse (R/L), Ø 2,5 mm²
 Eingangsleistung Verstärker: 200 W
 Eingangsleistung 2 Lautsprecher: 2x 100 W
 Eingangsleistung 4 Lautsprecher: 4x 50 W
 Impedanz: 4 - 8 Ω
 Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
 Abmessungen: 175 x 114 x 49 mm

Speaker Selector

- for switching on and off 4 pairs of speakers
- speakers can be operated individually or together
- easy connection due to coloured markings
- switching power: max. 200 W to the amplifier, 100 W with 2 loudspeakers or 50 W with 4 loudspeakers

Inputs: 2x 2 Spring clips (R/L)
 Outputs: 4x 4 clamp connections (R/L), Ø 2.5 mm²
 Input power amplifier: 200 W
 Input power 2 speaker: 2x 100 W
 Input power 4 speaker: 4x 50 W
 Impedance: 4 - 8 Ω
 Operating temperature: 0 - 45 °C
 Dimensions: 175 x 114 x 49 mm

F

G

H

I

J

F

G

H

I

J

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 25.01.2024	ir	AVS Lautsprecher-Box 4-Fach	1
		gepr.: 25.01.2024	TP		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.: 11934	von 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14