


Разъемы штекерные изолированные (папа) РШИП

Тип: РШИ-П по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для формирования изолированных быстроразъемных соединений многожильных медных проводов штекерного типа
- Материал коннектора: латунь марки Л63
- Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Температурный диапазон: от -10°C до $+75^{\circ}\text{C}$
- Опрессовка 2-х контурными матрицами КВТ контактной части наконечника на жиле провода и изолирующей манжеты по изоляции провода



Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм^2)	Размеры (мм)				
			D	L	L ₁	P	d ₁
РШИ-П 1.5-4 (КВТ)	красный	0.5-1.5	4.0	21.0	5.2	10.0	1.7
РШИ-П 2.5-4 (КВТ)	синий	1.5-2.5	4.0	21.0	5.2	10.0	2.3