

# Разъем питания герметичный DC 4pin WP L=40 D=13mm 4\*0.3mm<sup>2</sup> Комплект: штекер и гнездо

Артикул: Q-10954



Герметичные разъемы марки 4pin WP L=40 D=13mm 4\*0.3mm<sup>2</sup> находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Разъемы имеют степень защиты IP65, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности.

## Характеристики

Кол-во контактов: 4шт

Напряжение постоянного тока DC: до 24В

Напряжение переменного тока AC: до 220В

Кабель: многожильный 4x0,3мм<sup>2</sup>

Ток постоянный: до 2А

Ток переменный: до 1А

Гайка (резьба): M12

Гайка внешний диаметр: 15мм

Герметичность: IP65

Температура рабочая: -20...+80 град С