



3

**3 КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА
КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 608-312ST**

Кримпер для коаксиального кабеля с 4 различными насадками, в пластиковом кейсе.

Цена 1990.00 руб.
Н/Н 833104108



1

**1 КРИМПЕР
ДЛЯ ОБЖИМА
КОАКСИАЛЬНОГО
КАБЕЛЯ LY-2026**

Кримпер коаксиального кабеля
Типы кабеля RG58/59

Цена 680.00 руб.
Н/Н 11517

**2 КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА
КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 6PK-332**

Вращающийся стриппер для коаксиального кабеля. Выпускается с двумя и тремя лезвиями. С регулируемой длиной зачищаемой части кабеля. Тип кабеля: RG-58/59/62/3C/4C. Длина зачищаемой части кабеля: 4/6/8/12 мм

Цена 270.00 руб.
Н/Н 419213360



4

**4 КРИМПЕР
С НАСАДКАМИ
СТ-330К**

Набор кримпера с насадками для обжима кабеля разного диаметра.

Цена 1900.00 руб.
Н/Н 65485



2

**5 КРИМПЕР ДЛЯ НОЖЕВЫХ
КЛЕММ СТ-230В**

Данный кримпер предназначен для обжима ножевых клемм. AWG 18-20 14-16; 0,5-1,0; 1,5-2,5.

Цена 610.00 руб.
Н/Н 157027864



5

**6 КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА
КЛЕММ ТИПА "О" СТ-301**

Обжимная матрица для изолированных клемм с опрессовкой под «овал». Размеры: 0,5-1,0; 1,5-2,5; 4-6 мм². AWG 22-18; 16-14; 12-10).

Цена 550.00 руб.
Н/Н 18721162



6

7 СТРИППЕР ДЛЯ
СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ
КОАКСИАЛЬНОГО
КАБЕЛЯ LY-2040

Стриппер коаксиального кабеля
Типы кабеля RG58/59

Цена 240.00 руб.
Н/Н 11769



7

8 КРИМПЕР
ДЛЯ КЛЕММ
6PK-230C, 1.5-6 мм
Кримпер для клемм 1,5 - 6 мм.
Для неизолированных разъемов.
Размеры AWG:10-12, 14-16, 18-20

Цена 680.00 руб.
Н/Н 168046025




8

9 КРИМПЕР
ДЛЯ ОБЖИМА
КЛЕММ СТ-301

Данный кримпер предназначен для
обжима изолированных клемм:
0,5 - 1; 1,5 - 2,5; 4 - 6 мм².

Цена 370.00 руб.
Н/Н 3203682



11

9

10 КРИМПЕР
ДЛЯ КЛЕММ
6PK-301E, 0.5-4 мм
Кримпер для клемм 0,5 - 0,75; 1
- 1,5; 2,5 - 4 мм.

Цена 680.00 руб.
Н/Н 322916703



10

12

11 КРИМПЕР
ДЛЯ ОБЖИМА
НАКОНЕЧНИКОВ
НТ-301S

Кримпер для обжима
наконечников 6, 10, 16 мм².

Цена 370.00 руб.
Н/Н 176754259

12 КРИМПЕР
D-SUB/ТЕЛ/КЛЕМ.,
6PK-202A

Кримпер для обжима D-SUB
телефонных клемм.

Цена 210.00 руб.
Н/Н 600238231