



Хит продаж

1 РОЗЕТКА С ЭЛЕКТРОННЫМ ТАЙМЕРОМ 081

16 программируемых включений/выключений нагрузки в день (мин. интервал 1 минута); 6 программ предустановок; ЖК-дисплей и удобные органы программирования; Автоматическое переключение на летнее время; Индикатор, показывающий работу нагрузки; 2 элемента питания AAA для сохранения установок при отключении питания (в комплект не входят).

Технические характеристики: параметры сети - 220-230В 50 Гц · максим. ток нагрузки (потребителя) - 16 А (резистивная нагрузка), 6 А (индуктивная нагрузка) · рабочая температура - 0...+40 °С · тип элементов питания - 2 x 1,5 В (AAA/R03/UM4).

Цена 450.00 руб.
Н/Н 711458407



2 РОЗЕТКА С ЭЛЕКТРОННЫМ ТАЙМЕРОМ 05354

Цифровой таймер с программой на 7 дней. Воткните таймер в розетку – электроприборы будут включаться и выключаться в установленное время. ЖК-дисплей · 20 различных возможностей программирования в день или неделю · установка с точностью до минуты · до 140 включений в неделю · функция обратного отсчета · резерв хода · генератор случайных чисел · максимальная подключаемая мощность: 3600 Вт, 16 А · таймер работает на батарейках: AG 13/LR44 (входят в комплект) · 220 - 240 В/ 50 Гц. Существует в двух вариантах цвета: черный и белый. 05354 5 белый, 05355 2 чёрный


Цена 500.00 руб.
Н/Н 886922658



3 РОЗЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТАЙМЕРОМ 05361

Механический таймер на 24 часа. Наименьший интервал включения – 15 мин., 96 возможностей включения в день. Воткните таймер в розетку – электроприборы будут включаться и выключаться в установленное время. Максимальная подключаемая мощность: 3000 Вт, 16 А. 220 - 240 В/ 50 Гц. Производитель – Duwi.

Цена 220.00 руб.
Н/Н 747058567



4 SURGE PROTECTOR

Сетевые фильтры Surge Protector обеспечивают надежную и экономичную защиту от скачков напряжения и фильтрацию помех для систем малого/домашнего офиса и домашних устройств. Пять розеток «евростандарта» выполнены по специальной технологии, что позволяет использовать в них и тонкие, распространенные в России вилки сетевых шнуров. Сетевой фильтр оснащен улучшенным выключателем со световой индикацией, фиксирующей включение в сеть и исправность электрической цепи. На корпусе сетевого фильтра расположены крепления для монтажа на стену. Напряжение сети питания, В - 220+30 · максимальный ток нагрузки, А - 10 · максимальный импульсный ток помехи, А - 1350 · максимальное напряжение помехи, В - 4500 · максимальная рассеиваемая энергия, Дж - 90 · частота подавляемой помехи - 100Гц 100 МГц · температура эксплуатации - 25...+75 °С · относительная влажность до - 90% · длина шнура - 1,8 м; 3 м; 5 м.

Цена: 170.00 руб.
н/н 319817432

5 PILOT-PRO

Данный сетевой фильтр обеспечивает наилучшие характеристики по подавлению ВЧ и импульсных помех в данном классе изделий. Модель снабжена дополнительной розеткой, содержит 2х уровневую токовую защиту, индикацию оптимального подключения. Рекомендуется использовать для защиты ПК, офисной техники, аудиовидео техники. **Технические характеристики:** номинальное напряжение/частота - 220 - 230В / 50 - 60 Гц · суммарная нагрузка - до 2,2 кВт · номинальный ток нагрузки - до 10 А · ток помехи выдерживаемый ограничителем - не менее 10 кА · максимальная поглощаемая энергия помехи - 400 Дж · уровень ограничения напряжения помехи - 600 В · длина шнура (м.) - 1,8 м · защита от короткого замыкания - вставка плавкая · защита от перегрузки по току - терморезерватор · количество розеток с заземлением - 5 · количество розеток без заземления - 1.

Цена: 890.00 руб.
н/н 53870

6



6 PILOT-GL

Это экономичное решение для дома и офиса, обеспечивает повышенный уровень подавления импульсной, ВЧ помехи и двух уровневую защиту по току. Рекомендуется использовать в сетях, подверженных влиянию промышленного оборудования.

Технические характеристики: номинальное напряжение/частота - 220 - 230В / 50 - 60 Гц • суммарная нагрузка - до 2,2 кВт • номинальный ток нагрузки - до 10 А • ток помехи выдерживаемый ограничителем - не менее 8 кА • максимальная поглощаемая энергия помехи - 350 Дж • уровень ограничения напряжения помехи 650 В • длина шнура (м.) - 1,8 м • защита от короткого замыкания - вставка плавкая • защита от перегрузки по току - терморезистор • количество розеток с заземлением - 4 • количество розеток без заземления - 1.

Цена: 650.00 руб.

н/н 51257

7



7 PILOT-L


Данный сетевой фильтр обеспечивает защиту от импульсной и ВЧ помехи, а также 2х уровневую токовую защиту. Рекомендуется использовать для защиты домашней и офисной техники.

Технические характеристики: номинальное напряжение/ частота - 220 - 230В / 50 - 60 Гц • суммарная нагрузка - до 2,2 кВт • номинальный ток нагрузки - до 10 А • ток помехи выдерживаемый ограничителем - не менее 2,5 кА • максимальная поглощаемая энергия помехи - 80 Дж • уровень ограничения напряжения помехи 700 В • длина шнура (м.) - 1,8 м • защита от короткого замыкания - вставка плавкая • защита от перегрузки по току - терморезистор • количество розеток с заземлением - 4 • количество розеток без заземления - 1.

Цена: 490.00 руб.

н/н 63116

8



8 PILOT-S

Данный сетевой фильтр обеспечивает защиту телеаудиовидео и другой электронной техники от импульсных сетевых помех, а также двух уровневую защиту по току.

Технические характеристики: номинальное напряжение/частота - 220 - 230В / 50 - 60 Гц • суммарная нагрузка - до 2,2 кВт • номинальный ток нагрузки - до 10 А • ток помехи выдерживаемый ограничителем - не менее 2,5 кА • максимальная поглощаемая энергия помехи 80 Дж • уровень ограничения напряжения помехи - 700 В • длина шнура (м.) - 1,8 м • защита от короткого замыкания - вставка плавкая • защита от перегрузки по току - терморезистор • количество розеток с заземлением - 5 • количество розеток без заземления - 1.

Цена: 360.00 руб.

н/н 876761924

9



11 ODL-D-03

Система обозначений: D удлинитель без заземления; DK удлинитель без заземления, с выключателем питания; M удлинитель с заземлением; МК удлинитель с заземлением и выключателем питания; хх количество розеток в удлинителе.

Технические характеристики: номинальное напряжение/частота - 220 - 230 В/ 50 - 60 Гц • количество розеток - 3 • длина шнура 2 м.

Цена: 64.00 руб.

н/н 386634170

12



10 ODL-DK-03

Цена: 78.00 руб.

н/н 999722775

11



12 ODL-M-3

Цена: 82.00 руб.

н/н 13252400

10



9 ODL-MK-3

Цена: 95.00 руб.

н/н 851818314