


Трансформатор ТПК-0.7

Максимальная выходная мощность, Вт	0,7
Ток холостого хода, А, не более	0,010
Масса трансформатора, не более, кг	0,07
Габаритные размеры, а*в*с, мм	27,0x32,0x21,0
Тип магнитопровода	Пластинчатый
Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302	ШП-10бх8,5/EI 30х8,5



Электрические характеристики

Тип трансформатора	Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В	Ток номинальной нагрузки, А
1	2	3
ТПК-0.7-3В	3.0	0.23
ТПК-0.7-6В	6.0	0.12
ТПК-0.7-9В	9.0	0.08
ТПК-0.7-12В	12.0	0.06