

Проходные клеммы

Пружинные клеммы для быстрого монтажа



Изолированный корпус PA 6.6 V0
Установка на рейку TS 35

Схема соединения

Тип соединения	Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное
Размеры (Д x Ш x В)				
TS 35 x 7.5 мм	48,5 x 4,1 x 43	59,5 x 4,1 x 43	72,2 x 4,1 x 43	48,5 x 5,1 x 43
Тип				
Тип/Цвет	FRK 1,5/2A бежевый	FRK 1,5/3A бежевый	FRK 1,5/4A бежевый	FRK 2,5/2A бежевый
Код заказа/Упак.	3200.2/100	3201.2/100	3202.2/100	3210.2/100
Тип/Цвет	FRK 1,5/2A синий	FRK 1,5/3A синий	FRK 1,5/4A синий	FRK 2,5/2A синий
Код заказа/Упак.	3200.5/100	3201.5/100	3202.5/100	3210.5/100
Тип/Цвет	FRK 1,5/2A оранжевый	FRK 1,5/3A оранжевый	FRK 1,5/4A оранжевый	FRK 2,5/2A оранжевый
Код заказа/Упак.	3200.3/100	3201.3/100	3202.3/100	3210.3/100
Требования к электрическим характеристикам				
Напряжение V	IEC 800 UL* 600 CSA* 600	IEC 800 UL* 600 CSA* 600	IEC 800 UL* 600 CSA* 600	IEC 800 UL* 600 CSA* 600
Ток А	17,5 12,5 12,5	17,5 12,5 12,5	17,5 12,5 12,5	24 27 27
Площадь сечения кабеля мм² / AWG	1,5 / 28-16	1,5 / 28-16	1,5 / 28-16	2,5 / 26-12
Номинальное импульсное перенапряжение кВ/Степень загрязнения	8 kV / 3	8 kV / 3	8 kV / 3	8 kV / 3
Тестовый наконечник EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94	A1 / V0	A1 / V0	A1 / V0	A3 / V0
ГОСТы и стандарты	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302
Соединение				
Одножильный/Многожильный мм²	0,5-1,5 / -	0,5-1,5 / -	0,5-1,5 / -	0,5-4 / -
Гибкий (с ADH по DIN 46 228/1) мм²	0,5-1,5 / 0,5-1,5	0,5-1,5 / 0,5-1,5	0,5-1,5 / 0,5-1,5	0,5-4 / 0,5-2,5
Площадь сечения мм²	0,08-1,5	0,08-1,5	0,08-1,5	0,08-4
Длина неизолированной части кабеля мм	12	12	12	12
Особенности				
Кол. каналов для перемычек	2	2	2	2
Отверстия для тестера				
Принадлежности				
Боковая крышка FAP	FAP 1,5-4/2A	FAP 1,5/3A	FAP 1,5/4A	FAP 1,5-4/2A
Код заказа/Упак. бежевый	3400.2/20	3401.2/20	3402.2/20	3400.2/20
Код заказа/Упак. синий	3400.5/20	3401.5/20	3402.5/20	3400.5/20
Код заказа/Упак. оранжевый	3400.3/20	3401.3/20	3402.3/20	3400.3/20
Изолированная перемычка FQI 2 конт.	FQI 1,5/2	FQI 1,5/2	FQI 1,5/2	FQI 2,5/2
Код заказа/Упак.	3452.8/50	3452.8/50	3452.8/50	3462.8/50
Изолированная перемычка FQI 3 конт.	FQI 1,5/3	FQI 1,5/3	FQI 1,5/3	FQI 2,5/3
Код заказа/Упак.	3453.8/50	3453.8/50	3453.8/50	3463.8/50
Изолированная перемычка FQI 4 конт.	FQI 1,5/4	FQI 1,5/4	FQI 1,5/4	FQI 2,5/4
Код заказа/Упак.	3454.8/20	3454.8/20	3454.8/20	3464.8/20
Изолированная перемычка FQI 5 конт.	FQI 1,5/5	FQI 1,5/5	FQI 1,5/5	FQI 2,5/5
Код заказа/Упак.	3455.8/20	3455.8/20	3455.8/20	3465.8/20
Изолированная перемычка FQI 6 конт.	FQI 1,5/6	FQI 1,5/6	FQI 1,5/6	FQI 2,5/6
Код заказа/Упак.	3456.8/20	3456.8/20	3456.8/20	3466.8/20
Изолированная перемычка FQI 7 конт.	FQI 1,5/7	FQI 1,5/7	FQI 1,5/7	FQI 2,5/7
Код заказа/Упак.	3457.8/20	3457.8/20	3457.8/20	3467.8/20
Изолированная перемычка FQI 8 конт.	FQI 1,5/8	FQI 1,5/8	FQI 1,5/8	FQI 2,5/8
Код заказа/Упак.	3458.8/10	3458.8/10	3458.8/10	3468.8/10
Изолированная перемычка FQI 9 конт.	FQI 1,5/9	FQI 1,5/9	FQI 1,5/9	FQI 2,5/9
Код заказа/Упак.	3459.8/10	3459.8/10	3459.8/10	3469.8/10
Изолированная перемычка FQI 10 конт.	FQI 1,5/10	FQI 1,5/10	FQI 1,5/10	FQI 2,5/10
Код заказа/Упак.	3450.8/10	3450.8/10	3450.8/10	3460.8/10
Отвертка	SDB 0,4 x 2	SDB 0,4 x 2	SDB 0,4 x 2	SDB 0,5 x 3,0
Код заказа/Упак.	3164.0/1	3164.0/1	3164.0/1	1085.0/1

Другие принадлежности

Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!

Стр. 20

Стр. 20

Стр. 20

Стр. 20

FRK 2,5/3A	FRK 2,5/4A	FRK 4/2A	FRK 4/3A	FRK 4/4A	
					
					
Проходные клеммы 3 контакта	Проходные клеммы 4 контакта	Проходные клеммы 2 контакта	Проходные клеммы 3 контакта	Проходные клеммы 4 контакта	
Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное	
63,1 x 5,1 x 43	77,7 x 5,1 x 43	48,5 x 6,1 x 43	64,3 x 6,1 x 43	80 x 6,1 x 43	
FRK 2,5/3A бежевый 3211.2/100	FRK 2,5/4A бежевый 3212.2/100	FRK 4/2A бежевый 3220.2/100	FRK 4/3A бежевый 3221.2/100	FRK 4/4A бежевый 3222.2/100	
FRK 2,5/3A синий 3211.5/100	FRK 2,5/4A синий 3212.5/100	FRK 4/2A синий 3220.5/100	FRK 4/3A синий 3221.5/100	FRK 4/4A синий 3222.5/100	
FRK 2,5/3A оранжевый 3211.3/100	FRK 2,5/4A оранжевый 3212.3/100	FRK 4/2A оранжевый 3220.3/100	FRK 4/3A оранжевый 3221.3/100	FRK 4/4A оранжевый 3222.3/100	
IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*	
800 600 600	800 600 600	800 600 600	800 600 600	800 600 600	
24 27 27	24 27 27	32 35 35	32 35 35	32 35 35	
2,5 / 26-12	2,5 / 26-12	4 / 26-10	4 / 26-10	4 / 26-10	
8 kV / 3	8 kV / 3	8 kV / 3	8 kV / 3	8 kV / 3	
A3 / V0	A3 / V0	A4 / V0	A4 / V0	A4 / V0	
на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302	
0,5-4 / -	0,5-4 / -	0,5-6 / -	0,5-6 / -	0,5-6 / -	
0,5-4 / 0,5-2,5	0,5-4 / 0,5-2,5	0,5-6 / 0,5-4	0,5-6 / 0,5-4	0,5-6 / 0,5-4	
0,08-4	0,08-4	0,08-6	0,08-6	0,08-6	
12	12	12	12	12	
2	2	2	2	2	
FAP 2,5/3A 3411.2/20 3411.5/20 3411.3/20	FAP 2,5/4A 3412.2/20 3412.5/20 3412.3/20	FAP 1,5-4/2A 3400.2/20 3400.5/20 3400.3/20	FAP 4/3A 3421.2/20 3421.5/20 3421.3/20	FAP 4/4A 3422.2/20 3422.5/20 3422.3/20	
FQI 2,5/2 3462.8/50	FQI 2,5/2 3462.8/50	FQI 4/2 3472.8/50	FQI 4/2 3472.8/50	FQI 4/2 3472.8/50	
FQI 2,5/3 3463.8/50	FQI 2,5/3 3463.8/50	FQI 4/3 3473.8/50	FQI 4/3 3473.8/50	FQI 4/3 3473.8/50	
FQI 2,5/4 3464.8/20	FQI 2,5/4 3464.8/20	FQI 4/4 3474.8/20	FQI 4/4 3474.8/20	FQI 4/4 3474.8/20	
FQI 2,5/5 3465.8/20	FQI 2,5/5 3465.8/20	FQI 4/5 3475.8/20	FQI 4/5 3475.8/20	FQI 4/5 3475.8/20	
FQI 2,5/6 3466.8/20	FQI 2,5/6 3466.8/20	FQI 4/6 3476.8/20	FQI 4/6 3476.8/20	FQI 4/6 3476.8/20	
FQI 2,5/7 3467.8/20	FQI 2,5/7 3467.8/20	FQI 4/7 3477.8/20	FQI 4/7 3477.8/20	FQI 4/7 3477.8/20	
FQI 2,5/8 3468.8/10	FQI 2,5/8 3468.8/10	FQI 4/8 3478.8/10	FQI 4/8 3478.8/10	FQI 4/8 3478.8/10	
FQI 2,5/9 3469.8/10	FQI 2,5/9 3469.8/10	FQI 4/9 3479.8/10	FQI 4/9 3479.8/10	FQI 4/9 3479.8/10	
FQI 2,5/10 3460.8/10	FQI 2,5/10 3460.8/10	FQI 4/10 3470.8/10	FQI 4/10 3470.8/10	FQI 4/10 3470.8/10	
SDB 0,5 x 3,0 1085.0/1	SDB 0,5 x 3,0 1085.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	
Стр. 20	Стр. 20	Стр. 20	Стр. 20	Стр. 20	