

Клеммы с размыкателем

Винтовое соединение



Изолированный корпус PA 6.6 V2
Установка на рейку TS 15 / TS 32 / TS 35

Схема соединения

Тип соединения

Размеры (Д x Ш x В)

TS 15 мм

TS 32 мм

TS 35 x 7,5 мм

Тип

Тип/цвет бежевый

Код заказа/упак.

Тип/цвет синий

Код заказа/упак.

Тип/2 гнезда

Код заказа/упак.

Тип/2 гнезда цвет синий

Код заказа/упак.

Требования к электрическим характеристикам

Напряжение V

Ток A

Площадь попер. сеч. кабеля мм² / AWG

Импульсное перенапряжение kV/Степень загрязнения

Калибр EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94

ГОСТы и стандарты на

Соединение

Одножильный/Многожильный мм²

Многожильный/Многожильный (с ADH по DIN 46 228/1) мм²

Площадь сечения мм²

Длина неизолированной части кабеля мм

Особенности

Кол. каналов для перемычек

Отверстия для тестера

Принадлежности

Боковая крышка AP

Код заказа/упак. бежевый

Тестовый штекер PS

Код заказа/упак. бежевый

Изолированная перемычка AQI 2 конт.

Код заказа/упак.

Изолированная перемычка AQI 3 конт.

Код заказа/упак.

Изолированная перемычка AQI 4 конт.

Код заказа/упак.

Соединительная втулка KH

Код заказа/упак.

Изоляционный штекер с кросс. проводом

Код заказа/упак.

Изоляционный штекер с диодом 1N4007/1A

Код заказа/упак.

Изоляционный штекер с диодом 1N4007/1A

Код заказа/упак.

Изоляционный штекер без кросс. Провода

Код заказа/упак.

Отвертка

Код заказа/упак.

Другие принадлежности

Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!


Остальные технические характеристики можно найти на стр. 286.

* на стадии рассмотрения

TRK 1,5/15



M 3



Клемма с размыкателем
2 контакта

Винтовое

48 x 6 x 38,3

TRK 1,5/15 бежевый

1392.2/100

TRK 1,5/15 синий

1392.5/100

TRK 1,5/15 STB

1393.2/100 ¹⁾

TRK 1,5/15 STB синий

1393.5/100 ¹⁾

IEC

UL

CSA

400

600

600

10

15

15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

стр. 302

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

PS 4

2051.0/20

AQI 2/6/17

2064.0/50

AQI 3/6/17

2065.0/50

AQI 4/6/17

2066.0/50

SDB 0,6 x 3,5


1086.0/1

Стр. 126

TRK 1,5/15 DS



M 3



Клемма с размыкателем
2 контакта

Винтовое

48 x 6 x 56,3

TRK 1,5/15 DS беж.

1396.2/50

TRK 1,5/15 STB/DS

1397.2/50 ¹⁾

IEC

UL

CSA

400

600

600

10

15

15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

стр. 302

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

PS 4

2051.0/20

AQI 2/6/17

2064.0/50

AQI 3/6/17

2065.0/50

AQI 4/6/17

2066.0/50

SDB 0,6 x 3,5


1086.0/1

Стр. 126

TRK 1,5



M 3



Клемма с размыкателем
2 контакта

Винтовое

48 x 6 x 52,8

48 x 6 x 48,3

TRK 1,5 бежевый

1390.2/100

TRK 1,5 синий

1390.5/100

TRK 1,5 STB

1391.2/100 ¹⁾

TRK 1,5 STB синий

1391.5/100 ¹⁾

IEC

UL

CSA

400

600

600

10

15

15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

стр. 302

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

PS 4

2051.0/20

AQI 2/6/17

2064.0/50

AQI 3/6/17

2065.0/50

AQI 4/6/17

2066.0/50

SDB 0,6 x 3,5


1086.0/1

Стр. 126

TRK 1,5/DS



M 3



Клемма с размыкателем
2 контакта

Винтовое

48 x 6 x 70

48 x 6 x 65

TRK 1,5/DS бежевый

1394.2/50

TRK 1,5/DS STB/DS

1395.2/50 ¹⁾

IEC

UL

CSA

400

600

600

10

15

15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

стр. 302

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

PS 4

2051.0/20

AQI 2/6/17

2064.0/50

AQI 3/6/17

2065.0/50






AQI 4/6/17

2066.0/50

SDB 0,6 x 3,5

1086.0/1

Стр. 126

TRK 1,5	STK 2/15/K	STK 2/K	STKD 1/K	TK 2/15 K	TK 2/K
					
					
Клемма с размыкателем 2 контакта	Клемма с размыкателем 2 контакта	Клемма с размыкателем 2 контакта	Клемма с размыкателем 2+2 контакта	Клемма с размыкателем 2 контакта	Клемма с размыкателем 2 контакта
Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое
48 x 6 x 70 48 x 6 x 65	49 x 8 x 34	49 x 8 x 43,3 49 x 8 x 39	67 x 8 x 60 67 x 8 x 55,5	57,5 x 8 x 38,5	57,5 x 8 x 45,5 57,5 x 8 x 41
TRK 1,5 бежевый 1398.2/100	STK 2/15/K бежевый 1382.2/100 ²⁾ STK 2/15/K синий 1382.5/100 ²⁾	STK 2/K бежевый 1381.2/100 ²⁾ STK 2/K синий 1381.5/100 ²⁾	STKD 1/K бежевый 1383.2/50 ²⁾ STKD 1/K синий 1383.5/50 ²⁾	TK 2/15 K бежевый 2194.2/100 ²⁾ TK 2/15 K синий 2194.5/100 ²⁾	TK 2/K бежевый 2193.2/100 ²⁾ TK 2/K синий 2193.5/100 ²⁾
TRK 1,5/STB 1399.2/100 ¹⁾					
IEC 400 UL 600 CSA 600 10 15 15 2,5 22-12 4 3 A4 V2 стр. 302	IEC 500 UL* 600 CSA* 600 6,3 10 10 4 22-12 6 3 A4 V2 стр. 302	IEC 500 UL* 600 CSA* 600 6,3 10 10 4 22-12 6 3 A4 V2 стр. 302	IEC 500 UL* 600 CSA* 600 6,3 10 10 4 22-12 6 3 A4 V2 стр. 302	IEC 400 UL 600 CSA - 6,3 16 - 4 22-12 6 3 A4 V2 стр. 302	IEC 400 UL 600 CSA - 6,3 16 - 4 22-12 6 3 A4 V2 стр. 302
0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 0,2-4 8	0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 0,2-4 9	0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 0,2-4 9	0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 0,2-4 9	0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 0,2-4 9	0,2-4 - 0,2-4 0,2-2,5 0,2-4 9
	AP/SI-2 2186.2/50	AP/SI-2 2186.2/50	AP/SID-1 2187.2/20	AP/SI-1 2046.2/50	AP/SI-1 2046.2/50
PS 4 2051.0/20 AQI 2/6/17 2064.0/50 AQI 3/6/17 2065.0/50 AQI 4/6/17 2066.0/50	AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50 KH 5 2470.0/1	AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50 KH 5 2470.0/1	AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50 KH 5 2470.0/1	AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50 KH 5 2470.0/1	AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50 KH 5 2470.0/1
DS 1-TRK 1,5 1400.2/1 					
DS 1-TRK 1,5 1401.2/1 					
DS 1-TRK 1,5 1402.2/1 					
DS 1-TRK 1,5 1403.2/1 					
SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1	SDB 0,6 x 3,5 1086.0/1
Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126

¹⁾ с гнездом разъема
²⁾ с соединительной втулкой