

Клеммы с держателем для предохранителя

Винтовое соединение



Изолированный корпус PA 6.6 VO
Установка на рейку TS 15 / TS 32 / TS 35

Схема соединения

Тип содинния

Размеры (Д x Ш x В)

TS 15 мм

TS 32 мм

TS 35 x 7,5 мм

Тип

Тип/цвет бежевый

Код заказа/упак.

Тип/цвет синий

Код заказа/упак.

Тип

Код заказа/упак.

Тип

Код заказа/упак.

Тип

Код заказа/упак.

Код заказа/упак.

Требования к электрическим характеристикам

Напряжение V

Ток А

Площадь попер. сеч. кабеля мм² / AWG

Импульсное перенапряжение kV/Степень загрязнения

Макс. потери мощности W

Калибр EN 60 947-1 / Пожаростойкость UL 94

ГОСТы и стандарты на

Соединение

Одножильный/Многожильный мм²

Многожильный/Многожильный (с ADN по DIN 46 228/1) мм²

Площадь сечения мм²

Длина неизолированной части кабеля мм

Особенности

Кол. каналов для перемычек

Отверстия для тестера

Принадлежности

Боковая крышка AP

Код заказа/упак. бежевый

Код заказа/упак. синий

Внешняя изолированная перемычка AQI 2 конт.

Код заказа/упак.

Внешняя изолированная перемычка AQI 3 конт.

Код заказа/упак.

Внешняя изолированная перемычка AQI 4 конт.

Код заказа/упак.

Соединительные втулки VBS для соединения 2 размыкателей

Код заказа/упак.

Соединительные втулки VBS для соединения 2 размыкателей

Код заказа/упак.

Индикатор состояния SST

Код заказа/упак.

Индикатор состояния SST

Код заказа/упак.

Индикатор состояния SST

Код заказа/упак.

Индикатор состояния SST

Код заказа/упак.

Индикатор состояния SST

Код заказа/упак.

Индикатор состояния SST

Код заказа/упак.

Соединительная втулка KH

Код заказа/упак.

Отвертка



Код заказа/упак.

Другие принадлежности

Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!

Остальные технические характеристики можно найти на стр. 288.

SIK 10



Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. крышка

Винтовое

60 x 8 x 73
60 x 8 x 69

SIK 10 бежевый*1
1101.2/50

IEC 500 600 600
10 10 10

10 | 22-12
8 | 3
1,6
A4 | V2
стр. 302

0,2-10 | -
0,2-10 | 0,2-10

12

AP 10
2762.2/20

AQI 2/8/11
2067.0/50

AQI 3/8/11
2068.0/50

AQI 4/8/11
2069.0/50

VBS 2/10 бежевый
2873.2/20

VBS 3/10 бежевый
2874.3/20

SST/SIK/LED 12V-/24V-
1113.2/10

SST/SIK/LED 20-30V-/40-60V-
1114.2/10

SST/SIK/LED 40-60V-/80-120V-
1115.2/10

SST/SIK/LED 115V-/230V-
1116.2/10

SST/SIK/2LED 24V-
1117.2/10



SST/SIK/LED бежевый
87726.3/10 100 - 500 V AC/DC

KH 5
2470.0/1

SDB 0,8x4,0
1087.0/1

Стр. 126

SIK 10



Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. штекер

Винтовое

60 x 8 x 73
60 x 8 x 69

SIK 10 бежевый*1
87726.7/25

IEC 500 600 600
10 10 10

10 | 22-12
8 | 3
1,6
A4 | V2
стр. 302

0,2-10 | -
0,2-10 | 0,2-10

12

AP 10
2762.2/20

AQI 2/8/11
2067.0/50

AQI 3/8/11
2068.0/50

AQI 4/8/11
2069.0/50

VBS 2/10 бежевый
2873.2/20

VBS 3/10 бежевый
2874.3/20

SST/SIK/LED 12V-/24V-
1113.2/10

SST/SIK/LED 20-30V-/40-60V-
1114.2/10

SST/SIK/LED 40-60V-/80-120V-
1115.2/10

SST/SIK/LED 115V-/230V-
1116.2/10

SST/SIK/2LED 24V-
1117.2/10



SST/SIK/LED бежевый
87726.3/10 100 - 500 V AC/DC

KH 5
2470.0/1

SDB 0,8x4,0
1087.0/1

Стр. 126

SIK 10/LED



Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. крышка

Винтовое

60 x 8 x 87
60 x 8 x 83

SIK 10/LED бежевый*1
1103.2/25

SIK 10/LED бежевый*1
1104.2/25 20-30V- /24 V-
SIK 10/LED бежевый*1
1105.2/25 40-60 V- /80-120 V-
SIK 10/LED бежевый*1
1106.2/25 115V- /230 V-
SIK 10/2 LED's беж.*1
1107.2/25 24 V-

IEC see above
10 10 10

10 | 22-12
8 | 3
1,6
A4 | V2
стр. 302

0,2-10 | -
0,2-10 | 0,2-10

12

AP 10
2762.2/20

AQI 2/8/11
2067.0/50

AQI 3/8/11
2068.0/50

AQI 4/8/11
2069.0/50

VBS 2/10 бежевый
2873.2/20

VBS 3/10 бежевый
2874.3/20

Стр. 126

*1 Для предохранителей (метрич.еск.) 5 x 20 | 5 x 25 | 5 x 30 мм

*2 Для предохранителей (дюймы) 6,3 x 32 | 6,3 x 25 мм

*3 Для предохранителей (метрич.еск.) 5 x 20 | 5 x 25 мм

SIK 10/Z	SIK 10/Z	SIK 10/Z/LED	STK 2/15	STK 2	STKD 1
Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. крышка	Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. штекер	Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. крышка	Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. крышка	Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. крышка	Клемма с держателем для предохранителя 2 конт./изолир. крышка
Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое	Винтовое
60 x 10 x 73 60 x 10 x 69	60 x 10 x 73 60 x 10 x 69	60 x 8 x 87 60 x 8 x 83	51,4 x 8 x 34	51,4 x 8 x 43,5 51,4 x 8 x 39	67 x 8 x 60 67 x 8 x 55,5
SIK 10/Z бежевый ² 1102.2/25	SIK 10/Z бежевый ² 87726.8/25	SIK 10/Z/LED беж. 1108.2/25	STK 2/15 бежевый ³ 1190.2/100 STK 2/15 синий ³ 1190.5/100	STK 2 бежевый ³ 1078.2/100 STK 2 синий ³ 1078.5/100	STKD 1 бежевый ³ 1079.2/100 STKD 1 синий ³ 1079.5/100
		SIK 10/Z/LED беж. ² 1109.2/25 20-30V~ /24 V_ SIK 10/Z/LED беж. ² 1110.2/25 40-60 V~ /80-120 V_ SIK 10/Z/LED беж. ² 1111.2/25 115V~ /230 V_ SIK 10/Z/2 LED's беж. ² 1112.2/25 24 V-			
IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
500 10	600 16	600 16	500 10	500 16	600 16
10 22-12 8 3 1,6 A4 V2 стр. 302	10 22-12 8 3 1,6 A4 V2 стр. 302	10 22-12 8 3 1,6 A4 V2 стр. 302	4 22-12 4 3 1,6 A4 V2 стр. 302	4 22-12 4 3 1,6 A4 V2 стр. 302	4 22-12 4 3 1,6 A4 V2 стр. 302
0,2-10 - 0,2-10 0,2-10	0,2-10 - 0,2-10 0,2-10	0,2-10 - 0,2-10 0,2-10	0,2-4 - 0,2-4 0,2-4	0,2-4 - 0,2-4 0,2-4	0,2-4 - 0,2-4 0,2-4
12	12	12	9	9	9
			AP/SI-2 2186.2/50 2186.5/50 AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50	AP/SI-2 2186.2/50 2186.5/50 AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50	AP/SID 1 2187.2/50 2187.5/50 AQI 2/8/11 2067.0/50 AQI 3/8/11 2068.0/50 AQI 4/8/11 2069.0/50
VBS 2/10-Z бежевый 2875.3/20 VBS 3/10-Z бежевый 2876.3/20 SST/SIK/LED 12V-/24V_ 1113.2/10 SST/SIK/LED 20-30V~/40-60V_ 1114.2/10 SST/SIK/LED 40-60V~/80-120V_ 1115.2/10 SST/SIK/LED 115V~/230V_ 1116.2/10 SST/SIK/2LEDTs 24V- 1117.2/10 SST/SIK/LED бежевый 87726.3/10 100 - 500 V AC/DC KH 63 2497.0/1 SDB 0,8x4,0 1087.0/1	VBS 2/10-Z бежевый 2875.3/20 VBS 3/10-Z бежевый 2876.3/20 SST/SIK/LED 12V-/24V_ 1113.2/10 SST/SIK/LED 20-30V~/40-60V_ 1114.2/10 SST/SIK/LED 40-60V~/80-120V_ 1115.2/10 SST/SIK/LED 115V~/230V_ 1116.2/10 SST/SIK/2LEDTs 24V- 1117.2/10 SST/SIK/LED бежевый 87726.3/10 100 - 500 V AC/DC KH 63 2497.0/1 SDB 0,8x4,0 1087.0/1	VBS 2/10-Z бежевый 2875.3/20 VBS 3/10-Z бежевый 2876.3/20	VBS 2/10 бежевый 2873.3/20 VBS 3/10 бежевый 2874.3/20	VBS 2/10 бежевый 2873.3/20 VBS 3/10 бежевый 2874.3/20	VBS 2/10 бежевый 2873.3/20 VBS 3/10 бежевый 2874.3/20
			KH 5 2470.0/1 SDB 0,6x3,5 1086.0/1	KH 5 2470.0/1 SDB 0,6x3,5 1086.0/1	KH 5 2470.0/1 SDB 0,6x3,5 1086.0/1
Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126	Стр. 126