

ZRK 2,5/2A	ZRK 2,5/3A	ZRK 2,5/4A	ZRK 2,5/2x2A	ZRK 2,5/2x2A/D	ZRK 2,5/2x2A/LD
проходная клемма 2 конт.	проходная клемма 3 конт.	проходная клемма 4 конт.	проходная клемма 2 x 2 конт.	проходная клемма 2 x 2 конт.	проходная клемма 2 x 2 конт.
Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное
59 x 5,1 x 39	73,1 x 5,1 x 39	83,6 x 5,1 x 39	83,6 x 5,1 x 39	83,6 x 5,1 x 39	83,6 x 5,1 x 39
ZRK 2,5/2A бежевый 3500.2/100	ZRK 2,5/3A бежевый 3501.2/100	ZRK 2,5/4A бежевый 3502.2/100	ZRK 2,5/2x2A бежевый 3503.2/100	ZRK 2,5/2x2A/D бежевый 3504.2/100	ZRK 2,5/2x2A/LD бежевый 3505.2/100
ZRK 2,5/2A синий 3500.5/100	ZRK 2,5/3A синий 3501.5/100	ZRK 2,5/4A синий 3502.5/100	ZRK 2,5/2x2A синий 3503.5/100	ZRK 2,5/2x2A/D бежевый 3542.2/100	ZRK 2,5/2x2A/LD бежевый 3543.2/100
ZRK 2,5/2A оранжевый 3500.3/100	ZRK 2,5/3A оранжевый 3501.3/100	ZSRK 2,5/4A оранжевый 3502.3/100	ZRK 2,5/2x2A оранжевый 3503.3/100		
IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA
800 600 600	800 600 600	800 600 600	800 600 600	Диод 1N4007	24
24 27 27	24 27 27	24 27 27	24 27 27	Обратное напряжение 1000V/Ток 1А	<5 mA
2,5 20-12	2,5 20-12	2,5 20-12	2,5 20-12	2,5 20-12	2,5 20-12
8 3	8 3	8 3	8 3	8 3	8 3
A3 V0	A3 V0	A3 V0	A3 V0	A3 V0	A3 V0
см. стр. 302	см. стр. 302	см. стр. 302	см. стр. 302	см. стр. 302	см. стр. 302
0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -
0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5
0,08-4	0,08-4	0,08-4	0,08-4	0,08-4	0,08-4
10	10	10	10	10	10
2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2
ZAP 2,5/2A 3700.2/50	ZAP 2,5/3A 3701.2/50	ZAP 2,5/4A 3702.2/50	ZAP 2,5/4A 3702.2/50	ZAP 2,5/4A 3702.2/50	ZAP 2,5/4A 3702.2/50
3700.5/50	3701.5/50	3702.5/50	3702.5/50	3702.5/50	3702.5/50
3700.3/50	3701.3/50	3702.3/50	3702.3/50	3702.3/50	3702.3/50
ZQI 2,5/2 3710.8/50	ZQI 2,5/2 3710.8/50	ZQI 2,5/2 3710.8/50			
ZQI 2,5/3 3711.8/50	ZQI 2,5/3 3711.8/50	ZQI 2,5/3 3711.8/50			
ZQI 2,5/4 3712.8/20	ZQI 2,5/4 3712.8/20	ZQI 2,5/4 3712.8/20			
ZQI 2,5/5 3713.8/20	ZQI 2,5/5 3713.8/20	ZQI 2,5/5 3713.8/20			
ZQI 2,5/6 3714.8/20	ZQI 2,5/6 3714.8/20	ZQI 2,5/6 3714.8/20			
ZQI 2,5/7 3715.8/20	ZQI 2,5/7 3715.8/20	ZQI 2,5/7 3715.8/20			
ZQI 2,5/8 3716.8/10	ZQI 2,5/8 3716.8/10	ZQI 2,5/8 3716.8/10			
ZQI 2,5/9 3717.8/10	ZQI 2,5/9 3717.8/10	ZQI 2,5/9 3717.8/10			
ZQI 2,5/10 3718.8/10	ZQI 2,5/10 3718.8/10	ZQI 2,5/10 3718.8/10			
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. 3719.8/1	ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. 3719.8/1	ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. 3719.8/1			
BWMA 1 3808.0/1	BWMA 1 3808.0/1	BWMA 1 3808.0/1	BWMA 1 3808.0/1	BWMA 1 3808.0/1	BWMA 1 3808.0/1
Стр. 58	Стр. 58	Стр. 58	Стр. 58	Стр. 58	Стр. 58