Проходные клеммы

Пружинные клеммы	ZSRK 2,5/2A/15	ZSRK 2,5/3A/15	ZSRK 2,5/2A	ZSRK 2,5/3A
Изолированный корпус PA 6.6 V0		8 9 9	N D	0.00
Установка на рейку TS 15 / TS 35				
Схема соединения				
	0—4—0	0-4-0-0	0-4-0	0-4-0-0
	проходная клемма 2 конт.	проходная клемма 3 конт.	проходная клемма 2 конт.	проходная клемма 3 конт.
Содинния Размеры (Д x Ш x B)	Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное
ТS 15 мм	40 x 5,1 x 34	52,5 x 5,1 x 34		
TS 15 (Высота с держателем для маркировки) MM		52,5 x 5,1 x 44		
TS 35 x 7,5 мм TS 35 x 7,5 (Высота с держателем для маркиров:	ки) ММ		43,5 x 5,1 x 36,5	55 x 5,1 x 36,5 55 x 5,1 x 46,5
Тип/цвет	ZSRK 2,5/2A/15 бежевый	ZSRK 2,5/3A/15 бежевый	ZSRK 2,5/2A бежевый	
Код заказа /упак. Тип /цвет	3585.2 /100 ZSRK 2,5/2A/15 синий	3599.2 /100 ZSRK 2,5/3A/15 синий	3583.2 /100 ZSRK 2,5/2A синий	3600.2 /100 ZSRK 2,5/3A/15 синий
Код заказа/упак.	3585.5 /100	3599.5 /100	3583.5 /100	3600.5 /100
Тип/цвет	ZSRK 2,5/2A/15 оранжевый 3585.3 /100	ZSRK 2,5/3A/15 оранжевый	ZSRK 2,5/2A оранжевый 3583.3 /100	ZSRK 2,5/3A оранжевый
Код заказа/упак. Требования к электрическим характеристика		3599.3/100 IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*	3600.3/100 IEC UL* CSA*
Напряжение V	800 600 600	800 600 600	800 600 600	800 600 600
Ток A Площадь сечения кабеля мм²/AWG	24 20 20 2,5 20-12	24 20 20 2,5 20-12	24 20 20 2,5 20-12	24 20 20 2,5 20-12
Номинальное импульсное перенапряжение kV/Степень загрязне	ния 8 3	8 3	8 3	8 3
Тестовый наконечник EN 60 947-1 / Пожаростойкость ГОСТы и стандарты	UL 94 A3 V0 на стр. 302	АЗ V0 на стр. 302	АЗ V0 на стр. 302	АЗ V0 на стр. 302
Соединение	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302
Одножильный / Многожильный мм²	0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -
Гибкий (с ADH по DIN 46 228/1) мм ² Площадь сечения мм ²	0,5-4 0,5-2,5 0,08-4	0,5-4 0,5-2,5 0,08-4	0,5-4 0,5-2,5 0,08-4	0,5-4 0,5-2,5 0,08-4
Длина неизолированной части кабеля и		10	10	10
Особенности Кол. каналов для перемычек	1	1	1	1
Отверстия для тестера Принадлежности	2	3	2	3
Боковая крышка ZAP	ZAP-SR	ZAP-SR 3A/15	ZAP-SR	ZAP-SR 3A/35
Код заказа/упак. бежевый Код заказа/упак. синий	3757.2 /50 3757.5 /50	3794.2 /50 3794.5 /50	3757.2 /50 3757.5 /50	3795.2 /50 3795.5 /50
Код заказа/упак. оранжевый	3757.3 /50	3794.3 /50	3757.3 /50	3795.3 /50
Изолированная перемычка FQI 2 Код заказа /упак.	конт. ZQI 2,5/2 3710.8 /50	ZQI 2,5/2 3710.8 /50	ZQI 2,5/2 3710.8 /50	ZQI 2,5/2 3710.8 /50
Изолированная перемычка FQI 3	конт. ZQI 2,5/3	ZQI 2,5/3	ZQI 2,5/3	ZQI 2,5/3
Код заказа /упак. Изолированная перемычка FQI 4	3711.8 /50 конт. ZQI 2,5/4	3711.8 /50 ZQI 2,5/4	3711.8 /50 ZQI 2,5/4	3711.8 /50 ZQI 2,5/4
Код заказа/упак.	3712.8/20	3712.8 /20	3712.8 /20	3712.8 /20
Изолированная перемычка FQI 5	конт. ZQI 2,5/5	ZQI 2,5/5	ZQI 2,5/5	ZQI 2,5/5
Код заказа /упак. Изолированная перемычка FQI 6	3713.8 /20 конт. ZQI 2,5/6	3713. 8/20 ZQI 2,5/6	3713.8 /20 ZQI 2,5/6	3713.8 /20 ZQI 2,5/6
Код заказа/упак.	3714.8 /20	3714.8 /20	3714.8 /20	3714.8 /20
Изолированная перемычка FQI 7 Код заказа /упак.	конт. ZQI 2,5/7 3715.8 /20	ZQI 2,5/7 3715.8 /20	ZQI 2,5/7 3715.8 /20	ZQI 2,5/7 3715.8 /20
Изолированная перемычка FQI 8	конт. ZQI 2,5/8	ZQI 2,5/8	ZQI 2,5/8	ZQI 2,5/8
Код заказа /упак. Изолированная перемычка FQI 9	3716.8 /10	3716.8 /10 ZQI 2,5/9	3716.8 /10	3716.8 /10
изолированная перемычка FQI 9 Код заказа/упак.	конт. ZQI 2,5/9 3717.8 /10	3717.8 /10	ZQI 2,5/9 3717.8 /10	ZQI 2,5/9 3717.8 /10
	конт. ZQI 2,5/10 3718.8 /10	ZQI 2,5/10 3718.8 /10	ZQI 2,5/10 3718.8 /10	ZQI 2,5/10 3718.8 /10
	конт. ZQI 2,5/0,5 м/99 конт.	ZQI 2,5/0,5 м/99 конт.	ZQI 2,5/0,5 м/99 конт.	ZQI 2,5/0,5 м/99 конт.
Код заказа/упак.	3719.8 /1	3719.8 /1	3719.8 /1	3719.8 /1
Специальная отвертка Metall BWMA Код заказа/упак.	BWMA 1 3808.0 /1	BWMA 1 3808.0 /1	BWMA 1 3808.0 /1	BWMA 1 3808.0 /1
Другие принадлежности	0 50	0 50	0 50	0 50
Другие принадлежности, такие как,	Стр. 58	Стр. 58	Стр. 58	Стр. 58

Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!

^{*} на стадии рассмотрения