


# Виброустойчивые плоские разъемы (папа) с ПВХ манжетой ВРПИ-П

Тип: ВРПИ-П по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для формирования быстроразъемных соединений многожильных проводов на подвижном составе и в зонах вибрации
- Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
- Материал коннектора: латунь марки Л63
- Материал металлической манжеты: медь марки М1
- Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
- Конусообразный вход типа «Easy Entry»
- Температурный диапазон: от -10 °С до +75 °С
- Опрессовка 2-х контурными матрицами КВТ контактной части наконечника на жиле провода и изолирующей манжеты по изоляции провода
- Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными (манжета формирует дополнительный надежный обжим по изоляции)



| Наименование     | Цвет манжеты | Сечение (мм <sup>2</sup> ) | Размер контакта | Размеры (мм) |      |                |      |                |
|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|----------------|
|                  |              |                            |                 | B            | L    | L <sub>1</sub> | P    | d <sub>1</sub> |
| ВРПИ-П 1.5-7-0.8 | красный      | 0.5-1.5                    | 6.3x0.8 мм      | 6.3          | 20.2 | 5.2            | 10.0 | 1.7            |
| ВРПИ-П 2.5-7-0.8 | синий        | 1.5-2.5                    | 6.3x0.8 мм      | 6.3          | 20.4 | 5.2            | 10.0 | 2.3            |
| ВРПИ-П 6.0-7-0.8 | желтый       | 4.0-6.0                    | 6.3x0.8 мм      | 6.3          | 24.4 | 5.2            | 13.0 | 3.4            |