

## Головка измерительная Э8033, вольтметр

### Описание:



Вольтметр Э8033 предназначен для измерения напряжения в цепях переменного тока на передвижных и стационарных объектах.



Температурный диапазон надежной эксплуатации от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность 95% (при температуре  $35^{\circ}\text{C}$ ).

Приборы Э8033 вибро- и ударопрочные.

Способ включения - с индивидуальным добавочным сопротивлением P85; размер добавочного сопротивления -  $110 \times 80 \times 45 \text{ мм}$ .

Номинальная частота: 50Гц; 60Гц; 200Гц; 400Гц; 427Гц; 500Гц; 800Гц; 1000Гц

Срок службы приборов 15 лет. Срок гарантии 11 лет эксплуатации.



### Технические характеристики

- Предел измерения  $\sim 0 - 500 \text{ В}$
- Класс точности - 2,5
- Характер шкалы - неравномерный.
- Габаритные размеры -  $80 \times 80 \times 70 \text{ мм}$
- масса не более 0,28 кг