

ТЕРМОСТАТЫ



B-1002



B-1009

Параметры	B-1002	B-1009
Температура срабатывания	60 - 160 С	45 - 140 С
Допустимое отклонение	+ 5-10 %	+ 5%
Рабочие напряжения	до 250VAC	до 250VAC
Ресурс при 24VDC 100mA		50 тыс.
Ресурс при 32VDC 100mA	50 тыс.	
Ресурс при 250VAC 6A	30 тыс.	
Ресурс при 250VAC 2A		10 тыс.
Температура перегрева	200С / 5мин.	180С / 3 мин.
Диэлектрическая прочность	1500VAC / 1мин.	1500VAC / 1мин.
Срабатывание	Автоматическое	
Восстановление	Автоматическое	
Стандарты	UL, CSA	
Сертификация	ISO 9002	
Применение	Обогреватели, кухонное оборудование	Зарядные устройства

