

ДАТЧИКИ УСИЛИЯ

Honeywell

Основные области применения: устройства измерения веса различного назначения.

Наименование	Диапазон рабочих температур [град.С]	Напряжение питания [В]	Имеряемое усилие [грамм]	Максим. допустимое усилие [гра]	Входное сопротивление [Ом]	Потребляемый ток [мА]	Линейность [грамм]	Изменение чувствительность [мВ/грамм]	Чувствительность [мВ/грамм]	Корпус, размер[мм.]	Диапазон выходных напряжений [мВ]
FSG15N1A	-40 ÷ +85	10,0	0-1500	4500	5000	1,6	-/+ 22,5	0,012	0,24	12,7 x 9 x 8	-/+ 30
FSL05N2C	+2 ÷ +40	10,0	0-500	4500	5000	1,6	-/+ 10	0,012	0,12	9,1 x 5,6 x 3,3	-/+ 15