

3-651-14 кусачки



Ø провода max 1.2 мм,
L=120 мм, вес 55 г.

3-652-14 кусачки



Ø провода max 1.0 мм,
L=120 мм, вес 55 г.

3-653-14 кусачки



Ø провода max 1.0 мм,
L=120 мм, вес 55 г.

3-654-14 кусачки



Ø провода max
медь 1.5 мм, сталь 0,4мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-655-14 кусачки



Ø провода max 1.5 мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-656-14 кусачки



Ø провода max
медь 1.2 мм, сталь 0,4 мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-657-14 кусачки



Ø провода max 1.2 мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-671-14 кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
L=130 мм, вес 60 г.

3-672-14 кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
угол резки 20°,
L=130 мм, вес 60 г.

3-673-14 кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
L=130 мм, вес 60 г.

3-674-14 кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
угол резки 45°,
L=130 мм, вес 60 г.

3-651-15 антистатические кусачки



Ø провода max 1.2 мм,
L=120 мм, вес 55 г.

3-652-15 антистатические кусачки



Ø провода max 1.0 мм,
L=120 мм, вес 55 г.

3-653-15 антистатические кусачки



Ø провода max 1.0 мм,
L=120 мм, вес 55 г.

3-654-15 антистатические кусачки



Ø провода max
медь 1.5 мм, сталь 0,4 мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-655-15 антистатические кусачки



Ø провода max 1.5 мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-656-15 антистатические кусачки



Ø провода max
медь 1.2 мм, сталь 0,4 мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-657-15 антистатические кусачки



Ø провода max 1.2 мм,
L=125 мм, вес 60 г.

3-671-15 антистатические кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
L=130 мм, вес 60 г.

3-672-15 антистатические кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
угол резки 20°,
L=130 мм, вес 60 г.

3-673-15 антистатические кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
L=130 мм, вес 60 г.

3-674-15 антистатические кусачки



Ø провода max 0.6 мм,
угол резки 45°,
L=130 мм, вес 60 г.

3-601-13 антистатические кусачки



Ø провода max
медь 1.0 мм, сталь 0,4 мм,
L=120 мм, вес 70 г.

3-602-13 антистатические кусачки




Ø провода max 1.0 мм,
L=120 мм, вес 70 г.

3-603-13 антистатические кусачки



Ø провода max 0.8 мм,
L=120 мм, вес 65 г.

3-604-13 антистатические кусачки



Ø провода max 0.8 мм,
L=120 мм, вес 65 г.

3-606-13 антистатические кусачки



Ø провода max 0.4 мм,
L=120 мм, вес 55 г.

3-901-13 антистатические кусачки



Ø провода max 1.0 мм,
L=125 мм, вес 75 г.

3-905-13 антистатические кусачки



Ø провода max 0.8 мм,
L=125 мм, вес 80 г.

3-906-13 антистатические кусачки



Ø провода max 0.8 мм,
L=125 мм, вес 80 г.

3-682-14 плоскогубцы



L=130 мм, вес 60 г.

3-683-14 плоскогубцы



L=130 мм, вес 55 г.

3-682-15 антистатические плоскогубцы



L=130 мм, вес 60 г.

3-683-15 антистатические плоскогубцы



L=130 мм, вес 60 г.

3-632-13 антистатические плоскогубцы



L=120 мм, вес 55 г.

3-633-13 антистатические плоскогубцы



L=120 мм, вес 55 г.

3-634-13 антистатические плоскогубцы угловые



L=120 мм, вес 55 г.

3-932-13 антистатические плоскогубцы



L=125 мм, вес 80 г.

3-933-13 антистатические плоскогубцы



L=125 мм, вес 80 г.

3-681-14 круглогубцы



L=130 мм, вес 60 г.

3-681-15 антистатические круглогубцы



L=130 мм, вес 60 г.

3-631-13 антистатические круглогубцы



L=120 мм, вес 55 г.