

## ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQG предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

### ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля ( 10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с уплотнительным кольцом)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, соответствует Директиве RoHS

# WQG





Тип		Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Упаковка
цвет серый (RAL 7037)	цвет черный (RAL 9005)	M	AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	шт
WQG-M10G/AD10.0	WQG-M10B/AD10.0	M10X1.0	10,00	12,00	6	17	35	50
WQG-M12G/AD10.0	WQG-M12B/AD10.0	M12X1.5	10,00	12,00	7	17	35	50
WQG-M12G/AD13.0	WQG-M12B/AD13.0	M12X1.5	13,00	12,00	7	20	37	50
WQG-M16G/AD13.0	WQG-M16B/AD13.0	M16X1.5	13,00	12,00	10	20	37	50
WQG-M16G/AD15.8	WQG-M16B/AD15.8	M16X1.5	15,80	12,00	11,50	23	39,50	50
WQG-M18G/AD15.8	WQG-M18B/AD15.8	M18X1.5	15,80	12,00	12	23	39,50	50
WQG-M20G/AD15.8	WQG-M20B/AD15.8	M20X1.5	15,80	12,00	12	23	39,50	50
WQG-M20G/AD18.5	WQG-M20B/AD18.5	M20X1.5	18,50	13	14,50	26	42	50
WQG-M20G/AD21.2	WQG-M20B/AD21.2	M20X1.5	21,20	13	15,50	29,50	45	50
WQG-M22G/AD21.2	WQG-M22B/AD21.2	M22X1.5	21,20	13	17	29,50	45	50
WQG-M24G/AD21.2	WQG-M24B/AD21.2	M24X1.5	21,20	13	17	29,50	45	50
WQG-M25G/AD21.2	WQG-M25B/AD21.2	M25X1.5	21,20	13	17	29,50	45	50
WQG-M25G/AD25.5	WQG-M25B/AD25.5	M25X1.5	25,50	13,00	20,50	34,00	46,50	25
WQG-M25G/AD28.5	WQG-M25B/AD28.5	M25X1.5	28,50	13,00	20,50	37,00	47	25
WQG-M27G/AD28.5	WQG-M27B/AD28.5	M27X2.0	28,50	13,00	22,50	37	47	25
WQG-M30G/AD28.5	WQG-M30B/AD28.5	M30X2.0	28,50	13,00	23,50	37	47	25
WQG-M32G/AD28.5	WQG-M32B/AD28.5	M32X1.5	28,50	13,00	23,50	37	47	25
WQG-M32G/AD31.5	WQG-M32B/AD31.5	M32X1.5	31,50	15	26	41	51	25
WQG-M32G/AD34.5	WQG-M32B/AD34.5	M32X1.5	34,50	15	26	44	51	25
WQG-M33G/AD34.5	WQG-M33B/AD34.5	M33X2.0	34,50	15	26	44	51	25
WQG-M36G/AD34.5	WQG-M36B/AD34.5	M36X2.0	34,50	15	30	44	51	25
WQG-M40G/AD34.5	WQG-M40B/AD34.5	M40X1.5	34,50	15	28,50	44	51	25
WQG-M40G/AD42.5	WQG-M40B/AD42.5	M40X1.5	42,50	15	33	52	54	10
WQG-M42G/AD42.5	WQG-M42B/AD42.5	M42X2.0	42,50	15	35	52	54	10
WQG-M48G/AD42.5	WQG-M48B/AD42.5	M48X2.0	42,50	15	36,50	52	54	10
WQG-M50G/AD42.5	WQG-M50B/AD42.5	M50X1.5	42,50	15	36,50	52	54	10
WQG-M50G/AD54.5	WQG-M50B/AD54.5	M50X1.5	54,50	16	43	64	55	5
WQG-M56G/AD54.5	WQG-M56B/AD54.5	M56X2.0	54,50	16	48	64	55	5
WQG-M60G/AD54.5	WQG-M60B/AD54.5	M60X2.0	54,50	16	48	64	55	5
WQG-M63G/AD54.5	WQG-M63B/AD54.5	M63X1.5	54,50	16	48	64	55	5
WQG-M64G/AD54.5	WQG-M64B/AD54.5	M64X2.0	54,50	16	48	64	55	5

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
zakaz@gk-mc.ru

