UT50A Современный цифровой мультиметр

Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В	+/-(0.5%+1)
Измерение переменного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В	+/-(0.8%+3)
Измерение постоянного тока	200 мкА/20 мА/200 мА/20 А	+/-(0.8%+1)
Измерение постоянного тока	200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА/20 А	+/-(1%+3)
Измерение сопротивления	200 Om/2 kOm/20 kOm/200 kOm/2 MOm/20 MOm/200 MOm	+/-(0.8%+1)
Измерение электроемкости	2 нФ/20 нФ/2 мкФ/100 мкФ	+/-(4%+3)
Специальные функции		
Тестирование диодов	+	
Прозвонкка p-n переходов	+	
Удержание показаний	+	
Подсветка дисплея	автоматическая	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	около 10 МОм	
Индицируемое число	1999	

Основные характеристики

Источник питания	9В батарея (6F22)	
Размер ЖК дисплея	59 х 25 мм	
Цвет прибора	Красный и серый	
Вес прибора	около 275 гр	
Размер прибора	165 x 80 x 38.3 мм	
Стандартные	Щупы, батарея,	
аксессуары	руководство, зажим	
Дополнительные	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-	
аксессуары	L2)	



