



## UT52 Стандартный цифровой мультиметр

### Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В	+/- (0.5%+1)
Измерение переменного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В	+/- (0.8%+3)
Измерение постоянного тока	2 мА/20 мА/200 мА/20 А	+/- (0.8%+1)
Измерение переменного тока	2 мА/20 мА/200 мА/20 А	+/- (1%+3)
Измерение сопротивления	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/200 МОм	+/- (0.8%+1)
Тестирование транзисторов	+	
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	1999	
Размер ЖК дисплея	33x65мм	
Специальные функции		
Измерение электроемкости	2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ	+/- (4%+3)

### Основные характеристики

Цвет прибора	Черный
Вес прибора	560гр (вместе с чехлом)
Размер прибора	190 x 88 x 34мм
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, чехол
Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)