

UT30D Ручной цифровой мультиметр

Особенности



Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В	+/- (0.5%+2)
Измерение переменного напряжения	200 В/500 В	+/- (1.2%+10)
Измерение постоянного тока	2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А	+/- (1%+2)
Измерение сопротивления	200 Ом/2000 Ом/20 кОм/200 кОм/20 МОм	+/- (0.8%+2)
Тестирование транзисторов	+	
Тестирование диодов	+	
Прозвонка р-п переходов	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	1999	
Размер ЖК дисплея	16x48mm	
Специальные функции		
Квадратная волна	+	
Удержание показаний	+	
Подсветка дисплея	+	

Основные характеристики

Цвет прибора	Черный
Вес прибора	160гр
Размер прибора	130 x 74 x 41мм
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство
Дополнительные аксессуары	Чехол, щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)