



## UT33C Ручной цифровой мультиметр

### Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В	+/- (0.5%+2)
Измерение переменного напряжения	200 В/500 В	+/- (1.2%+10)
Измерение постоянного тока	2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А	+/- (1%+2)
Измерение сопротивления	200 Ом/2000 Ом/20 кОм/200 кОм/20 МОм	+/- (0.8%+2)
Измерение температуры (°C)	-40°C - 1000°C	+/- (1%+3)
Измерение температуры (°F)	-40°C - 1832°C	+/- (1%+4)
<b>Специальные функции</b>		
Тестирование диодов	+	
Прозвонка р-п переходов	+	
Удержание показаний	+	
Подсветка дисплея	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	около 10 МОм	
Индицируемое число	1999	

### Основные характеристики

Источник питания	9В батарея (6F22)
Размер ЖК дисплея	48 x 16 мм
Цвет прибора	Красный и серый
Вес прибора	около 156 гр
Размер прибора	130 x 73.5 x 35 мм
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, точечный контактный температурный зонд, чехол
Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)